



Salopette Quality Dress, gris clair, Taille de confection DE: 98



Données de commande

N° commande	091132 98
GTIN	4014382988807
Classe d'article	09S

Description

Exécution:

Vêtements de travail **Quality Dress** en 100 % coton. Le coton est particulièrement résistant aux influences chimiques et mécaniques ainsi qu'à la chaleur. Produit naturel, le coton allie confort grâce à ses propriétés de régulation thermique et son grand pouvoir absorbant.

Salopette avec taille réglable 6 cm.

- **Protège-reins cousu.**
- **Poche bavette ouverte avec séparation adhésive.**
- **Double bavette avec poche à fermeture éclair.**
- **Fermeture en plastique solide et résistante à la chaleur.**

Description:

- **Fermeture éclair à l'entrejambe.**
- **Deux poches avant renforcées.**
- **Poche de cuisse.**
- **Poche pour téléphone portable.**
- **Genoux renforcés.**
- **Poche pour mètre pliant.**

Remarque(s):

Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande.

Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.

Autres couleurs disponibles sur demande.**Salopette** en **bleu bleuet** sous le code art. 091131.

Composition du tissu: 100% coton

Grammage du matériau/densité du tissu: 285 g/m²

Norme pour les vêtements: UV-Standard 801

Lavage: 60 °C couleurs

Description technique

Fermeture encliquetable	Fermeture en plastique solide et résistante à la chaleur
Nombre de poches de genou	2
Bas de jambe	droite, ouverte
Poche pour téléphone portable	oui
Genoux renforcés	oui
Protège-reins	oui
Nombre de poches latérales	2
Poches latérales	appliquée, renforcée
Braguette	Fermeture à glissière
Taille de confection DE	98
Matière	Coton
Poche bavette	appliquée, avec séparation auto-agrippante
Double bavette avec poche à fermeture éclair	oui
Nombre de poches de cuisse	1
Nombre de poches pour mètre pliant	1
Taille FR	42L
Taille UK	34L
Taille US	34/34
Taille IT	42L
Série	QUALITY DRESS
Prestation de service spéciale	Personnalisation
Taille ES	42L

Taille NL	98
Sexe	Homme
Composition du tissu	100% coton
Grammage du matériau/densité du tissu	285 g/m ²
Norme pour les vêtements	UV-Standard 801
Lavage	60 °C couleurs
Blanchissage	Ne pas blanchir
Nettoyage chimique	Nettoyage au perchloroéthylène
Séchage	Séchage en douceur (basse température)
Repassage	Moyennement chaud, max. 150 °C
Couleur	gris clair
Type de produit	Salopettes