



electronic locking system G-ELS, Type: GP12



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 960015 GP12 |
| GTIN | 4045197911667 |
| Classe d'article | 91Y |

Description

Exécution:

Le système G-ELS vous permet d'accéder de manière sûre, intelligente et rapide à vos outils. Toucher ergonomique et agréable grâce à la poignée avec revêtement bimatière. Ecran OLED lumineux, d'une grande clarté et au contraste élevé. Jusqu'à 20 000 cycles de fermeture possibles avec une seule batterie.

Mode TAG: Activez la serrure dans ce mode avec l'Admin-Card TAG et utilisez les balises GARANT pour ouvrir ou fermer la serrure.

Possibilité de montage ultérieur dans les équipements d'atelier GARANT à partir de l'année de construction 2006.

Mode PIN: Activez la serrure dans ce mode avec l'Admin-Card PIN et utilisez votre code PIN pour ouvrir ou fermer la serrure. Les chiffres 1 à 4 (p. ex. 2 3 1 4) sont disponibles pour le code PIN. Il est possible de saisir un code PIN à 4 chiffres (256 possibilités différentes) ou à 6 chiffres (4096 possibilités différentes).

La serrure est équipée d'une zone tactile capacitive. Pour une meilleure visibilité, la zone tactile est rétroéclairée lors de l'utilisation.

Remarque(s):

Les systèmes de fermeture déjà activés avec une Admin Card et donc personnalisés ne peuvent pas être échangés.

Ne fonctionne qu'avec des piles Hoffmann Group. Piles et pièces de rechange disponibles auprès de Hoffmann Group.

La référence de la serrure G-ELS dépend du type d'armoire en fonction du mécanisme de fermeture (par. ex. 960015 réf. GP11 correspond à une armoire à portes battantes). Votre conseiller qualifié en équipements d'atelier déterminera pour vous les variantes requises. Lors de la première commande, il est également nécessaire de commander une Admin Card.

Hauteur: 37 mm

Longueur: 123 mm

Profondeur: 33 mm
Durée de vie des piles: 20 000 cycles de fermeture
Type d'affichage: OLED

Description technique

| | |
|------------------|--------|
| Longueur | 123 mm |
| Hauteur | 37 mm |
| Profondeur | 33 mm |
| Type d'affichage | OLED |

Accessoires

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Admin Card pour G-ELS Type PIN | 960013 PIN |
| Admin Card pour G-ELS Type TAG | 960013 TAG |
| Couvercle Type BATCOV | 960019 BATCOV |
| Couvercle Type PINCOV | 960019 PINCOV |
| Pile au lithium Type BAT | 960016 BAT |