



## Assortiment de tournevis pour micro-électronique en trousse tissu ESD, Nombre de pièces: 20



### Données de commande

N° commande	669930 20
GTIN	4013288169662
Classe d'article	63H

### Description

#### Exécution:

Manche multimatière ergonomique avec **capuchon pivotant, zone de vissage rapide** pour un travail efficace et **zone de force**. Avec **mandrin à changement rapide** pour accueillir des embouts Halfmoon 4 mm (669932 à 669936) ou HIOS 4 mm. Lames en acier à outils de haute qualité.

Poignée en plastique antistatique, **compatible ESD**.

#### Utilisation:

Pour travaux sur des composants électroniques dans des zones électrostatiquement dangereuses.

#### Contenu:

Porte-tournevis: 1 pc. 669931

Lames à fentes 669932: 1 de chaque réf. 1,5; 2; 3

Lames pour Phillips 669933: 1 de chaque réf. 00; 0; 1

Embouts 6 pans 669934: 1 de chaque réf. 1,5; 2

Embouts pour Torx® 66 9935: 1 de chaque réf. TX1; TX2; TX3; TX4; TX5; TX6

Embouts pour Torx Plus® 669936: 1 de chaque réf. 1IP; 2IP; 3IP; 4IP

Embouts pour Torx Plus® IPR avec alésage: 1 pièce réf. 1IPR

### Description technique

Nombre de pièces	20
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Tête sphérique
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX-PLUS®
Profil d'entraînement	Tournevis 6 pans
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis Microstix®
Référence fabricant	Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Capuchon pivotant	oui
Type de produit	Tournevis

## Accessoires

Embout pour Torx Plus® Halfmoon, 4 mm Profil Torx-Plus® 1IP	669936 1IP
Embout pour Torx Plus® Halfmoon, 4 mm Profil Torx-Plus® 4IP	669936 4IP
Embout 6 pans Halfmoon, 4 mm Hexagonal 1,5 mm	669934 1,5
Embout pour Torx Plus® Halfmoon, 4 mm Profil Torx-Plus® 3IP	669936 3IP
Embout pour Torx® Halfmoon, 4 mm Profil Torx® TX5	669935 TX5
Embout pour Torx Plus® Halfmoon, 4 mm Profil Torx-Plus® 2IP	669936 2IP
Embout pour Torx® Halfmoon, 4 mm Profil Torx® TX6	669935 TX6
Embout à fente Halfmoon, 4 mm Largeur embout (b) 1,5 mm	669932 1,5
Embout pour Torx® Halfmoon, 4 mm Profil Torx® TX1	669935 TX1
Porte-tournevis avec mandrin à changement rapide pour embouts Halfmoon / HIOS 4 mm,ESD	669931

Embout pour Torx® Halfmoon, 4 mm Profil Torx® TX4	669935 TX4
Embout à fente Halfmoon, 4 mm Largeur embout (b) 3 mm	669932 3
Lame pour Phillips Halfmoon, 4 mm Taille empreinte cruciforme 00	669933 00
Embout pour Torx® Halfmoon, 4 mm Profil Torx® TX3	669935 TX3
Embout pour Torx® Halfmoon, 4 mm Profil Torx® TX2	669935 TX2
Embout 6 pans Halfmoon, 4 mm Hexagonal 2 mm	669934 2
Lame pour Phillips Halfmoon, 4 mm Taille empreinte cruciforme 1	669933 1
Lame pour Phillips Halfmoon, 4 mm Taille empreinte cruciforme 0	669933 0
Embout à fente Halfmoon, 4 mm Largeur embout (b) 2 mm	669932 2