

Grand coffre à outils en acier, Type: 830



Données de commande

N° commande	693470 830
GTIN	2050001021793
Classe d'article	66K

Description

Exécution:

Tôle d'acier résistant de 1 mm d'épaisseur avec plis de renfort emboutis. 2 poignées de transport et béquille. Fermeture par cadenas (code art. 085830 et suiv.).

Coloris:

Gris argenté RAL 7001, **revêtement par poudre.**

Dim. ext., L: 830 mm

Dim. ext., l: 440 mm

Dim. ext., H: 340 mm

Longueur de montage: 790 mm

Largeur de montage: 170 mm

Hauteur de montage: 50 mm

Description technique

Longueur de montage	790 mm
Dim. ext., l	440 mm
Dim. ext., H	340 mm
Largeur de montage	170 mm
Hauteur de montage	50 mm

Dim. ext., L	830 mm
Poids	21 kg
Type de produit	Système de transport d'outils

Accessoires

Cadenas ALUTITAN à clés différentes Ø boîtier 50 mm	085868 50
Cadenas à combinaison chiffrée Ø boîtier 40 mm	085885 40
Cadenas à cylindre à clés différentes Ø boîtier 50 mm	085890 50
Jeu de cadenas à cylindre 4 pièces par jeu, clés identiques Ø boîtier 40 mm	085865 40
Cadenas à combinaison chiffrée Ø boîtier 40 mm	085830 40
Cadenas à cylindre de précision à clés différentes Ø boîtier 40 mm	085855 40
Cadenas à cylindre, anse longue à clés différentes Ø boîtier 40 mm	085866 40
Cadenas à combinaison chiffrée Ø boîtier 50 mm	085831 50
Cadenas à cylindre de précision, anse longue à clés différentes Ø boîtier 40 mm	085875 40
Cadenas à cylindre, qualité standard à clés différentes Ø boîtier 50 mm	085860 50
Cadenas à cylindre à clés différentes Ø boîtier 50 mm	085880 50
Cadenas à cylindre, anse longue à clés différentes Ø boîtier 40 mm	085882 40
Cadenas à cylindre de précision à clés différentes Ø boîtier 50 mm	085850 50
Cadenas à cylindre de précision à fermeture universelle (clés identiques) Ø boîtier 50 mm	085870 50
Cadenas à cylindre de précision, anse longue à fermeture universelle (clés identiques) Ø boîtier 40 mm	085876 40
Cadenas à combinaison chiffrée avec anse longue Ø boîtier 50 mm	085832 50

