

## Grand coffre à outils en acier, Type: 910



### Données de commande

N° commande	693470 910
GTIN	2050001021809
Classe d'article	66K

### Description

#### Exécution:

Tôle d'acier résistant de 1 mm d'épaisseur avec plis de renfort emboutis. 2 poignées de transport et béquille. Fermeture par cadenas (code art. 085830 et suiv.).

#### Coloris:

Gris argenté RAL 7001, **revêtement par poudre.**

Dim. ext., L: 910 mm

Dim. ext., l: 530 mm

Dim. ext., H: 430 mm

Longueur de montage: 870 mm

Largeur de montage: 170 mm

Hauteur de montage: 50 mm

### Description technique

Poids	27 kg
Dim. ext., H	430 mm
Dim. ext., l	530 mm
Largeur de montage	170 mm
Longueur de montage	870 mm

Dim. ext., L	910 mm
Hauteur de montage	50 mm
Type de produit	Système de transport d'outils

## Accessoires

Cadenas à cylindre de précision, anse longue à fermeture universelle (clés identiques) Ø boîtier 40 mm	085876 40
Cadenas à cylindre, qualité standard à clés différentes Ø boîtier 50 mm	085860 50
Cadenas à cylindre à clés différentes Ø boîtier 50 mm	085880 50
Cadenas ALUTITAN à clés différentes Ø boîtier 50 mm	085868 50
Cadenas à cylindre de précision à fermeture universelle (clés identiques) Ø boîtier 50 mm	085870 50
Cadenas à cylindre à clés différentes Ø boîtier 50 mm	085890 50
Cadenas à combinaison chiffrée Ø boîtier 40 mm	085830 40
Cadenas à cylindre de précision à clés différentes Ø boîtier 40 mm	085855 40
Cadenas à combinaison chiffrée avec anse longue Ø boîtier 50 mm	085832 50
Jeu de cadenas à cylindre 4 pièces par jeu, clés identiques Ø boîtier 40 mm	085865 40
Cadenas à combinaison chiffrée Ø boîtier 50 mm	085831 50
Cadenas à combinaison chiffrée Ø boîtier 40 mm	085885 40
Cadenas à cylindre de précision à clés différentes Ø boîtier 50 mm	085850 50
Cadenas à cylindre de précision, anse longue à clés différentes Ø boîtier 40 mm	085875 40
Cadenas à cylindre, anse longue à clés différentes Ø boîtier 40 mm	085882 40
Cadenas à cylindre, anse longue à clés différentes Ø boîtier 40 mm	085866 40

