



Jeu d'embouts forets hélicoïdaux en trousse, 19 pièces



Données de commande

N° commande	676304
GTIN	4013288101570
Classe d'article	63H

Description

Exécution:

Queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

Avantage(s):

Changement rapide et aisé entre les embouts pour forets, fraises ou vis.

Utilisation:

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.

Utilisation universelle dans le métal, le bois et le plastique.

Tailles de trous de rivets spéciales de 3,1 et 5,1 mm.

Contenu:

Embouts pour forets hélicoïdaux: 676302, 1 de chaque réf. 3; 4; 4,2; 5; 6; 8

Embouts pour Phillips: 675200 2 pc. réf. 1/25; 3 pc. réf. 2/25; 1 pc. réf. 3/25

Embouts pour TORX® femelle: 675340, 1 de chaque réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Adaptateur "Rapidaptor": 1 pièce similaire à 675020 réf. 6,3K (sans aimant)

Description technique

Nombre de pièces	19
Nombre de forets	6
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips

Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Type d'outils	HSS
Angle de pointe	118 degré
Type de produit	Embouts forets hélicoïdaux

Accessoires

Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 2/25 mm	675200 2/25
Embout forets hélicoïdaux HSS Ø foret 4 mm	676302 4
Embout forets hélicoïdaux HSS Ø foret 4,2 mm	676302 4,2
Embout forets hélicoïdaux HSS Ø foret 5 mm	676302 5
Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 1/25 mm	675200 1/25
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 Profil Torx® TX25	675340 TX25
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 Profil Torx® TX40	675340 TX40
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 Profil Torx® TX15	675340 TX15
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 Profil Torx® TX10	675340 TX10
Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 3/25 mm	675200 3/25
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 Profil Torx® TX20	675340 TX20
Embout forets hélicoïdaux HSS Ø foret 6 mm	676302 6
Embout forets hélicoïdaux HSS Ø foret 8 mm	676302 8
Tige avec aimant / raccord rapide Corps 6 pans 6,3K	675020 6,3K
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 Profil Torx® TX30	675340 TX30
Embout forets hélicoïdaux HSS Ø foret 3 mm	676302 3