

Garant**Jeu d'embouts 61 pièces****Données de commande**

N° commande	676040
GTIN	4045197613349
Classe d'article	61F

Description**Exécution:**

Coffret en plastique ABS quasi-incassable avec charnières intégrées et fermeture rapide. Lorsqu'il est ouvert, les embouts peuvent être prélevés aisément et sont facilement accessibles grâce aux grands espacements.

Contenu:

Embouts C 6,3 (1/4 pouce) assortis; 1 adaptateur.

Contenu:

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Phillips: 675105, 3 pc. réf. 1/25; 6 pc. réf. 2/25; 2 pc. réf. 3/25

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Pozidriv: 675115, 3 pc. réf. 1/25; 6 pc. réf. 2/25; 2 pc. réf. 3/25

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour 6 pans creux: 675125, 1 pièce réf. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour 6 pans creux, avec tête sphérique: 1 de chaque réf. 2,5; 3; 4; 5; 6

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORX® femelle: 675155, 1 pièce réf. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORX® femelle avec tenon: 1 de chaque réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour vis à fente: 1 de chaque réf. 0,5×4; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TRI-WING®: 1 de chaque réf. 2; 3; 4; 5
 Adaptateur rapide: 1 pièce 675050 réf. 6,3

Description technique

Queue à six pans pour embouts	C 6,3
Hauteur	47 mm
Largeur	85 mm
Longueur	127 mm
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Tournevis hexagonal
Profil d'entraînement	Tournevis TriWing
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX® avec trou
Emballage	Coffret en plastique ABS
Nombre de pièces	61
Type de produit	Outil à embout

Accessoires

Boîte Type 21-1	630320 21-1
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion Profil Torx® TX15	675155 TX15
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion Profil Torx® TX10	675155 TX10
Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3, profil Hex-Plus 6 pans 3 mm	675125 3
Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 1/25 mm	675115 1/25

Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion Profil Torx® TX7	675155 TX7
Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 2/25 mm	675115 2/25
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion Profil Torx® TX8	675155 TX8
Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3profil Hex-Plus 6 pans 4 mm	675125 4
Tige avec aimant / raccord rapide Corps 6 pans 6,3	675050 6,3
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion Profil Torx® TX40	675155 TX40
Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 3/25 mm	675105 3/25
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion Profil Torx® TX6	675155 TX6
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion Profil Torx® TX9	675155 TX9
Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 3/25 mm	675115 3/25
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion Profil Torx® TX20	675155 TX20
Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3profil Hex-Plus 6 pans 6 mm	675125 6
Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 2/25 mm	675105 2/25
Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3profil Hex-Plus 6 pans 2 mm	675125 2
Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3profil Hex-Plus 6 pans 5 mm	675125 5
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion Profil Torx® TX27	675155 TX27
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion Profil Torx® TX25	675155 TX25

Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 1/25 mm	675105 1/25
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion Profil Torx® TX30	675155 TX30
Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3profil Hex-Plus 6 pans 2,5 mm	675125 2,5
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion Profil Torx® TX5	675155 TX5