

Jeu de 94 outils de mécanicien avec sacoche de montage



Données de commande

N° commande	680252
GTIN	2050001016478
Classe d'article	66H

Description

Utilisation:

Contient les principaux outils de qualité pour mécaniciens.

Livraison:

- Pied à coulisse **GARANT**: 1 pièce 410100 réf. 150
- Mètre-ruban **GARANT**: 1 pièce 462210 réf. 2
- Lime triangulaire T2 avec manche **DICK**: 1 pièce 511200 réf. 200
- Lime mi-ronde T2 avec manche **DICK**: 1 pièce 513200 réf. 200
- Lime ronde T2 avec manche **DICK**: 1 pièce 514200 réf. 200
- Limes à clé assorties dans une pochette en plastique: 1 pièce 518930 (6 pièces)
- Carte à limes: 1 pièce 576000 réf. 115x40
- Scie universelle **PUK**®: 1 pièce 581220 réf. 150
- Clés à fourches 6 – 22 mm avec support: 1 pièce 610960 réf. 8 (6x7 - 19x22 mm) avec 1 pièce 611500 réf. 8
- Jeu de clés mâles coudées, pour Torx®: 1 pièce 624857 réf. 8 (TX6 – TX25)
- Jeu de clés mâles coudées 6 pans, avec support en plastique: 1 pièce 626072 réf. 9 (1,5 - 10 mm)
- Coffret de douilles 1/4 pouce: 1 pièce 630368 (29 pièces)
- Tournevis pour vis à fente: 1 pièce 660711 réf. 5 (3,5 - 8 mm)
- Tournevis pour vis Phillips: 1 de chaque 668401 réf. 1; 2
- Pince universelle **KNIPEX**®: 1 pièce 701500 réf. 160
- Pince multiprise: 1 pièce 706151 réf. 250
- Pince à becs demi-ronds **KNIPEX**® avec coupe-fils: 1 pièce 713150 réf. 160
- Brucelles, becs aiguille: 1 pièce 727520 réf. N
- Pince coupante diagonale **KNIPEX**®: 1 pièce 724900 réf. 160
- Burin plat **PB Swiss Tools**: 1 pièce 741000 réf. 150

Jeu de chasse-goupilles **RENNSTEIG** avec douille de guidage: 1 pièce 747200 réf. 6 (2 - 8 mm)

Pointeau **PB Swiss Tools**: 1 pièce 749200 réf. 90

Marteau rivoir **GARANT** avec manche hickory: 1 de chaque 750110 réf. 100; 300

Cisaille à tôle Ideal avec démultiplication: 1 pièce 766042 réf. 260

Pointe de perçage **PB Swiss Tools**: 1 pièce 831600 réf. 80

Grattoir de précision **NOGA**: 1 pièce 836400 réf. 120

Burette à huile en plastique: 1 pièce 083529 réf. 80

Ciseaux combinés: 1 pièce 763100 réf. 140

Remarque(s):

L'outil est livré non monté.

Description technique

Type de produit	Jeu d'outils
-----------------	--------------

Accessoires

Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière Taille empreinte cruciforme 1	668401 1
Burin plat de mécanicien, qualité spéciale Longueur totale 150 mm	741000 150
Lime mi-ronde Longueur sans queue 200 mm	513200 200
Jeu de 6 limes à clé en pochette plastique	518930
Petite burette à huile en plastique Capacité 80 ml	083529 80
Ciseaux combinés droits Longueur totale 140 mm	763100 140
Cisaille à tôle Ideal avec poignée bimatière Longueur totale 260 mm	766042 260
Brucelle droite, 125 mm, forme AA Matériau N	727520 N
Pointe de perçage avec manche en plastique Longueur lame 80 mm	831600 80
Grattoir de précision avec lame interchangeable Acier	836400
Jeu de clés mâles coudées, pour Torx® phosphatées Nombre de tournevis 11	624870 11
Mètre-ruban à regard Longueur ruban 2 m	462210 2

Scie universelle "PUK" avec lame universelle (310) Poignée fixe	581220
Jeu de clés mâles coudées 6 pans nickelé Nombre de tournevis 9	626072 9
Pince à becs demi-ronds, droite, polie Longueur totale 160 mm	713150 160
Lime triangulaire Longueur sans queue 200 mm	511200 200
Pointeau de mécanicien Longueur totale 90 mm	749200 90
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière Taille empreinte cruciforme 2	668401 2
Jeu de chasse-goupilles sur support en plastique, qualité normale Nombre de chasse-goupilles 6	747200 6
Marteau rivoir avec col de protection du manche Poids sans manche 100 g	750110 100
Lime ronde Longueur sans queue 200 mm	514200 200
Pied à coulisse Plage de mesure 150 mm	410100 150
Jeu de tournevis pour vis à fente, avec manche Nombre de tournevis 5	660711 5
Sacoche à outils avec rabat avant et arrière et cloison centrale	691450
Pince coupante diagonale polie Longueur totale 160 mm	724900 160
Pince universelle, polie Longueur totale 160 mm	701500 160
Pince multiprise avec revêtement en plastique Longueur totale 250 mm	706151 250
Marteau rivoir avec col de protection du manche Poids sans manche 300 g	750110 300
Jeux de clés à fourches Nombre de clés 8	610960 8
Carte à limes Longueur de garnissage L3 x largeur de garnissage L1 115X40 mm	576000 115X40
Jeu de clés à douilles, carré 1/4" 29 pièces Type 6	630368 6
Jeu de 94 outils de mécaniciens sans sacoche	680255