

Jeu de 94 outils de mécanicien sans sacoche



Données de commande

N° commande	680255
GTIN	2050001016812
Classe d'article	66H

Description

Utilisation:

Contient les principaux outils de qualité pour mécaniciens.

Livraison:

Pied à coulisse **GARANT**: 1 pièce 410100 réf. 150

Mètre-ruban **GARANT**: 1 pièce 462210 réf. 2

Lime triangulaire T2 avec manche **DICK**: 1 pièce 511200 réf. 200

Lime mi-ronde T2 avec manche **DICK**: 1 pièce 513200 réf. 200

Lime ronde T2 avec manche **DICK**: 1 pièce 514200 réf. 200

Limes à clé assorties dans une pochette en plastique: 1 pièce 518930 (6 pièces)

Carte à limes: 1 pièce 576000 réf. 115x40

Scie universelle **PUK**®: 1 pièce 581220 réf. 150

Clés à fourches 6 – 22 mm avec support: 1 pièce 610960 réf. 8 (6x7 - 19x22 mm) avec 1 pièce 611500 réf. 8

Jeu de clés mâles coudées, pour Torx®: 1 pièce 624857 réf. 8 (TX6 – TX25)

Jeu de clés mâles coudées 6 pans, avec support en plastique: 1 pièce 626072 réf. 9 (1,5 - 10 mm)

Coffret de douilles 1/4 pouce: 1 pièce 630368 (29 pièces)

Tournevis pour vis à fente: 1 pièce 660711 réf. 5 (3,5 - 8 mm)

Tournevis pour vis Phillips: 1 de chaque 668401 réf. 1; 2

Pince universelle **KNIPEX**®: 1 pièce 701500 réf. 160

Pince multiprise: 1 pièce 706151 réf. 250

Pince à becs demi-ronds **KNIPEX**® avec coupe-fils: 1 pièce 713150 réf. 160

Brucelles, becs aiguille: 1 pièce 727520 réf. N
 Pince coupante diagonale **KNIPEX**®: 1 pièce 724900 réf. 160
 Burin plat **PB Swiss Tools**: 1 pièce 741000 réf. 150
 Jeu de chasse-goupilles **RENNSTEIG** avec douille de guidage: 1 pièce 747200 réf. 6 (2 - 8 mm)
 Pointeau **PB Swiss Tools**: 1 pièce 749200 réf. 90
 Marteau rivoir **GARANT** avec manche hickory: 1 de chaque 750110 réf. 100; 300
 Cisaille à tôle Ideal avec démultiplication: 1 pièce 766042 réf. 260
 Pointe de perçage **PB Swiss Tools**: 1 pièce 831600 réf. 80
 Grattoir de précision **NOGA**: 1 pièce 836400 réf. 120
 Burette à huile en plastique: 1 pièce 083529 réf. 80
 Ciseaux combinés: 1 pièce 763100 réf. 140

Remarque(s):

L'outil est livré non monté.

Description technique

Type de produit

Jeu d'outils

Accessoires

Scie universelle "PUK" avec lame universelle (310)Poignée fixe	581220
Pince à becs demi-ronds, droite, polie Longueur totale 160 mm	713150 160
Pince universelle, polie Longueur totale 160 mm	701500 160
Sacoche à outils avec rabat avant et arrière et cloison centrale	691450
Petite burette à huile en plastique Capacité 80 ml	083529 80
Carte à limes Longueur de garnissage L3×largeur de garnissage L1 115X40 mm	576000 115X40
Marteau rivoir aveccol de protection du manche Poids sans manche 300 g	750110 300
Ciseaux combinésdroits Longueur totale 140 mm	763100 140
Marteau rivoir aveccol de protection du manche Poids sans manche 100 g	750110 100
Brucelle droite, 125 mm, forme AA Matériau N	727520 N

Jeu de tournevis pour vis à fente, avec manche Nombre de tournevis 5	660711 5
Lime ronde Longueur sans queue 200 mm	514200 200
Pied à coulisse Plage de mesure 150 mm	410100 150
Jeu de 6 limes à clé en pochette plastique	518930
Lime mi-ronde Longueur sans queue 200 mm	513200 200
Jeu de clés mâles coudées, pour Torx® phosphatées Nombre de tournevis 11	624870 11
Jeu de clés à douilles, carré 1/4" 29 pièces Type 6	630368 6
Grattoir de précision avec lame interchangeable Acier	836400
Mètre-ruban à regard Longueur ruban 2 m	462210 2
Jeu de clés mâles coudées 6 pans nickelé Nombre de tournevis 9	626072 9
Cisaille à tôle Ideal avec poignée bimatière Longueur totale 260 mm	766042 260
Jeux de clés à fourches Nombre de clés 8	610960 8
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière Taille empreinte cruciforme 2	668401 2
Pointeau de mécanicien Longueur totale 90 mm	749200 90
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière Taille empreinte cruciforme 1	668401 1
Burin plat de mécanicien, qualité spéciale Longueur totale 150 mm	741000 150
Lime triangulaire Longueur sans queue 200 mm	511200 200
Pointe de perçage avec manche en plastique Longueur lame 80 mm	831600 80
Pince multiprise avec revêtement en plastique Longueur totale 250 mm	706151 250
Pince coupante diagonale polie Longueur totale 160 mm	724900 160
Jeu de chasse-goupilles sur support en plastique, qualité normale Nombre de chasse-goupilles 6	747200 6
Manche de lime en bois dur Longueur totale 100 mm	519400 100
Support en plastique Pour nombre de clés 8	611500 8

Cisaille à tôle Ideal avec poignée bimatière Longueur totale
260 mm

766000 260