

Jeu de 90 outils de montage avec valise à outils GARANT



Données de commande

N° commande	680275
GTIN	2050001016867
Classe d'article	66H

Description

Utilisation:

Contient un **assortiment de base de très haute qualité** pour **l'entretien et la maintenance d'installations, de machines, d'appareils, etc.**

Livraison:

Mètre pliant en plastique **WIHA** 2 m: 1 pièce 466200 réf. 2

Lime plate hautes performances **DICK** avec manche: 1 pièce 515000 réf. 200

Mini-scie à archet **GARANT**: 1 pièce 581195

Jeu de clés mixtes **GARANT**: 1 pièce 613610 réf. 9 (5,5 - 19 mm)

Jeu de clés mâles coudées pour Torx® **PB Swiss Tools**: 1 pièce 624810 réf. 8 (TX6 - TX25)

Jeu de clés mâles coudées 6 pans **GARANT** avec tête sphérique et fonction de blocage dans un support en plastique: 1 pièce 627132 réf. 9 (1,5 - 10 mm)

Coffret de douilles **GARANT** 1/4 pouce: 1 pièce 630299 réf. 6 (39 pièces)

Jeu de tournevis pour vis à fente **GARANT**: 1 pièce 660036 réf. 6 (3,5 - 10 mm)

Tournevis pour vis Phillips **GARANT**: 1 de chaque 667702 réf. 1; 2

Pince universelle **GARANT**: 1 pièce 700940 réf. 180

Pince multiprise **KNIPEX**®: 1 pièce 705800 réf. 250

Pince à becs demi-ronds **GARANT**, coudée: 1 pièce 713440 réf. 200

Pince pour circlips intérieurs **KNIPEX**®, droite: 1 pièce 719790 réf. J2

Pince pour circlips extérieurs **KNIPEX**®, droite: 1 pièce 719890 réf. A2

Pince coupante diagonale **GARANT**: 1 pièce 724840 réf. 160

Jeu de burins et de chasse-pointes **PB Swiss Tools**: 1 pièce 745100 (6 pièces)

Marteau rivoir avec manche trimatière: 1 pièce 750450 réf. 300

Marteau combiné: 1 pièce 754880 réf. 30

Valise à outils **GARANT**: 1 pièce 692790

Remarque(s):

L'outil est livré non monté.

Description technique

Type de produit	Jeu d'outils
-----------------	--------------

Accessoires

Lime plate universelle avec manche, taille spéciale Longueur sans queue 200 mm	515000 200
Pince pour circlips de précision Type A2	719890 A2
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière en Haptoprene Taille empreinte cruciforme 1	667690 1
Marteau rivoir avec manche trimatière Poids sans manche 300 g	750450 300
Jeu de tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Nombre de tournevis 6	660031 6
Mètre pliant en plastique Longueur 2 m	466200 2
Jeu de clés à douilles, carré 1/4"39 pièces Type 6	630299 6
Jeu de clés mâles coudées 6 pans, avec bille de maintien chromé Nombre de tournevis 9	627132 9
Pince à becs demi-ronds, coudée, chromée, avec gaine Longueur totale 200 mm	713440 200
Pince multiprise Cobra® brunie à froid Longueur totale 250 mm	705800 250
Marteau combiné Ø tête du maillet 30 mm	754880 30
Jeux de clés mixtes Nombre de clés 9	613610 9
Valise de maintenance en X-ABS avec compartiments souples	692790

Pince pour circlips de précision Type J2	719790 J2
Pince universelle, chromée, avec gaine multimatière Longueur totale 180 mm	700940 180
Jeu de burins et de chasse-pointes sur support en plastiqueQualité spéciale Nombre d'outils 6	745100 6
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière en Haptoprene Taille empreinte cruciforme 2	667690 2
Jeux de clés mixtes Nombre de clés 9	613510 9
Jeu de clés mâles coudées, pour Torx®chromées Nombre de tournevis 8	624810 8
Mini-scie à archetPoignée ergonomique	581195
Pince coupante diagonale chromée, avec gaine Longueur totale 160 mm	724840 160
Jeu de 90 outils de montagesans coffre à outils	680280