



Jeu d'embouts avec manche universel 33 pièces



Données de commande

N° commande	676140
GTIN	4013288191748
Classe d'article	63H

Description

Exécution:

Adaptés à la pratique, ces jeux Kraftform Kompakt® sont composés d'embouts et d'un manche universel pour **utilisation manuelle ou sur machine**. Manche de tournevis **Kraftform** avec système à serrage rapide pour embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3 **et** E 6,3.

Contenu:

Embouts, longueur 89 mm, E 6,3, pour Phillips: 1 de chaque 674200 réf. 1/89; 2/89; 3/89

Embouts, longueur 89 mm, E 6,3, pour Pozidriv: 1 de chaque 674220 réf. 1/89; 2/89; 3/89

Embouts, longueur 89 mm, E 6,3, pour 6 pans creux avec tenon: 1 de chaque 674244 réf. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Embouts, longueur 89 mm, E 6,3, pour TORX® femelle avec tenon: 1 de chaque réf. TX8/89; TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX27/89; TX30/89; TX 40/89 (similaire 674250)

Embouts, longueur 89 mm, E 6,3, pour vis à fente: 1 pièce réf. 6,5/89 (similaire 674260)

Embouts, longueur 89 mm, E 6,3 pour TRI-WING®: 1 de chaque réf. 1/89; 2/89; 3/89; 4/89 (similaire 675370)

Embouts, longueur 89 mm, E 6,3, pour TORQ-SET®: 1 pièce réf. 6/89; 8/89; 10/89 (similaire 675360)

Embouts, longueur 89 mm, E 6,3, pour vis double pointe: 1 de chaque réf. 4/89; 6/89; 8/89; 10/89

Poignée de tournevis: 1 pièce 676410 avec mandrin à changement rapide "Rapidaptor" C/E 6,3

Description technique

Profil d'entraînement	Clé 6 pans avec alésage
-----------------------	-------------------------

Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX® avec trou
Profil d'entraînement	Adaptateur pour étau
Profil d'entraînement	Tournevis Torq-Set
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente
Profil d'entraînement	Tournevis TriWing
Référence fabricant	KK 62
Nombre de pièces	33
Manche universel	Manche de tournevis
Lame télescopique escamotable dans le manche	non
Type de produit	Outil à embout

Accessoires

Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce E 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 2/89 mm	674220 2/89
Embout pour 6 pans, long, 1/4 pouce E 6,3profil Hex-Plus avec alésage Hexagonal 3 mm	674244 3
Embout pour 6 pans, long, 1/4 pouce E 6,3profil Hex-Plus avec alésage Hexagonal 6 mm	674244 6
Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce E 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 3/89 mm	674220 3/89
Embout pour 6 pans, long, 1/4 pouce E 6,3profil Hex-Plus avec alésage Hexagonal 2 mm	674244 2
Embout pour Phillips, 1/4 pouce E 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 1/89 mm	674200 1/89
Embout pour Phillips, 1/4 pouce E 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 3/89 mm	674200 3/89
Embout pour Phillips, 1/4 pouce E 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 2/89 mm	674200 2/89

Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce E 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 1/89 mm	674220 1/89
Embout pour 6 pans, long, 1/4 pouce E 6,3profil Hex-Plus avec alésage Hexagonal 2,5 mm	674244 2,5
Tournevis porte-embouts Kraftform pour embouts 1/4 pouce C 6,3 et E 6,3avec mandrin à changement rapide Emmanchement hexagonal 6,3 mm	676410 6,3
Embout pour 6 pans, long, 1/4 pouce E 6,3profil Hex-Plus avec alésage Hexagonal 5 mm	674244 5
Embout pour 6 pans, long, 1/4 pouce E 6,3profil Hex-Plus avec alésage Hexagonal 4 mm	674244 4