



Jeu d'embouts avec manche universel 32 pièces, Type: M



Données de commande

N° commande	676100 M
GTIN	4013288157027
Classe d'article	63H

Description

Exécution:

Adaptés à la pratique, ces jeux Kraftform Kompakt® sont composés d'embouts et d'un manche universel pour **utilisation manuelle ou sur machine**. Manche de tournevis **Kraftform** avec système à serrage rapide pour embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3 **et** E 6,3.

Utilisation:

Profils courants pour raccords filetés normaux.

Contenu:

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Phillips: 675200, 3 de chaque réf. 1/25; 2/25; 3/25

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Pozidriv: 675220, 3 de chaque réf. 1/25; 2/25; 3/25

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour 6 pans creux: 675240, 1 de chaque réf. 4; 5; 6

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORX® femelle avec tenon: 675350, 1 de chaque réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour vis à fente: 1 de chaque réf. 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Poignée de tournevis: 1 pièce 676410 avec mandrin à changement rapide "Rapidaptor" C/E 6,3

Adaptateur "Rapidaptor": 1 pièce 675020 réf. 6,3K

Description technique

Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX® avec trou
Profil d'entraînement	Tournevis hexagonal
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Référence fabricant	KK 70 Allround
Nombre de pièces	32
Manche universel	Manche de tournevis
Lame télescopique escamotable dans le manche	non
Type de produit	Outil à embout

Accessoires

Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 1/25 mm	675220 1/25
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 avec alésage Profil Torx® TX25	675350 TX25
Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 2/25 mm	675200 2/25
Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 3/25 mm	675200 3/25
Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 2/25 mm	675220 2/25
Tournevis porte-embouts Kraftform pour embouts 1/4 pouce C 6,3 et E 6,3 avec mandrin à changement rapide Emmanchement hexagonal 6,3 mm	676410 6,3
Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3 profil Hex-Plus Hexagonal 4 mm	675240 4
Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 1/25 mm	675200 1/25

Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3profil Hex-Plus Hexagonal 5 mm	675240 5
Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3profil Hex-Plus Hexagonal 6 mm	675240 6
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3avec alésage Profil Torx® TX30	675350 TX30
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3avec alésage Profil Torx® TX15	675350 TX15
Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 3/25 mm	675220 3/25
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3avec alésage Profil Torx® TX20	675350 TX20
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3avec alésage Profil Torx® TX40	675350 TX40
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3avec alésage Profil Torx® TX10	675350 TX10
Tige avec aimant / raccord rapide Corps 6 pans 6,3K	675020 6,3K