

Jeu de 29 outils isolés VDE dans une sacoche



Données de commande

N° commande	680540
GTIN	2050001017611
Classe d'article	66H

Description

Utilisation:

Contient des **outils isolés suivant DIN EN 60900 / VDE 0682**. Sacoche en similicuir lisse.

Livraison:

Clés plates simples: 1 de chaque 613333 réf. 10; 13; 16; 17; 18; 19

Clé à douilles **wiha** avec manche: 1 de chaque 622500 réf. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10

Tournevis d'électricien pour vis à fente: 1 de chaque 663301 réf. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5

Testeur de tension **PB Swiss Tools** jusqu'à 250 V: 1 pièce 665020 réf. 2,5

Testeur de tension **BENNING** "Analog": 1 pièce 473105 réf. ANALOG

Clé pour vis de calibrage, 100 % isolée jusqu'à 1000 V suivant EN 60900: 1 pièce 665800

Tournevis d'électricien pour Phillips: 1 de chaque 668631 réf. 1; 2

Pince universelle **KNIPEX**[®], isolée suivant VDE: 1 pièce 701700 réf. 180

Pince à becs demi-ronds **KNIPEX**[®] avec coupe-fils: 1 pièce 713300 réf. 200

Pince coupante diagonale **KNIPEX**[®], isolée suivant VDE: 1 pièce 725300 réf. 160

Pince à dénuder **KNIPEX**[®], isolée suivant VDE: 1 pièce 728750 réf. 160

Coupe-câbles **KNIPEX**[®]: 1 pièce 730350 réf. 165

Couteau pour câbles **KNIPEX**[®], fixe: 1 pièce 844410

Remarque(s):

Les outils sont livrés rangés dans une sacoche à outils.

Description technique

Nombre de pièces	29
Type de produit	Jeu d'outils

Accessoires

Tournevis d'électricien pour vis à fente 100% isolés Largeur embout (b) 3,5 mm	663301 3,5
Clé à douilles avec manche 100% isolée Ouverture 5,5 mm	622500 5,5
Clé à douilles avec manche 100% isolée Ouverture 7 mm	622500 7
Clé à douilles avec manche 100% isolée Ouverture 9 mm	622500 9
Clé pour vis de calibrage, réversible 100% isolée	665800
Clé plate simple 100% isolées Ouverture 18 mm	613330 18
Tournevis d'électricien pour Phillips 100% isolé Taille empreinte cruciforme 2	668631 2
Testeur de tension, qualité particulière Largeur de lame 2,5 mm	665020 2,5
Coupe-cables isole vde isolé suivant VDE Longueur totale 165 mm	730350 165
Pince universelle, chromée isolée suivant VDE Longueur totale 180 mm	701700 180
Clé plate simple 100% isolées Ouverture 16 mm	613330 16
Pince à becs demi-ronds, droite isolée suivant VDE Longueur totale 200 mm	713300 200
Tournevis d'électricien pour vis à fente 100% isolés Largeur embout (b) 6,5 mm	663301 6,5
Clé plate simple 100% isolées Ouverture 13 mm	613330 13
Tournevis d'électricien pour Phillips 100% isolé Taille empreinte cruciforme 1	668631 1
Couteaux fixes pour câbles entièrement isolée suivant VDE	844410
Pince coupante diagonale, chromée isolée suivant VDE Longueur totale 160 mm	725300 160

Clé plate simple100% isolées Ouverture 10 mm	613330 10
Clé plate simple100% isolées Ouverture 19 mm	613330 19
Clé à douilles avec manche100% isolée Ouverture 6 mm	622500 6
Tournevis d'électricien pour vis à fente100% isolés Largeur embout (b) 4 mm	663301 4
Testeur de tensionDUSPOL® Type d'appareil ANALOG	473105 ANALOG
Pince à dénuder, chroméeisolée suivant VDE Longueur totale 160 mm	728750 160
Clé plate simple100% isolées Ouverture 17 mm	613330 17
Clé à douilles avec manche100% isolée Ouverture 10 mm	622500 10
Clé à douilles avec manche100% isolée Ouverture 8 mm	622500 8
Tournevis d'électricien pour vis à fente100% isolés Largeur embout (b) 5,5 mm	663301 5,5
Tournevis d'électricien pour vis à fente100% isolés Largeur embout (b) 2,5 mm	663301 2,5
Tournevis d'électricien pour vis à fente100% isolés Largeur embout (b) 3 mm	663301 3
Testeur de tensionDUSPOL® Type d'appareil ANALOG	473106 ANALOG
Mallette à outils avec fermeture éclair et cloison centrale	691538