



## Jeu de découpe-joints universels complet en coffret, Plage de découpage: 2-60mm



### Données de commande

N° commande	832100 2-60
GTIN	3700825601716
Classe d'article	86C

### Description

#### Exécution:

Support bimatière (jusqu'à la réf. 3–20) avec poignée revolver et emporte-pièces rectifiés avec précision, interchangeables. Pour réaliser des bagues d'étanchéité en une seule étape, il est possible d'insérer 2 emporte-pièces de  $\varnothing$  différents dans le support.

#### Utilisation:

Pour perforer ou réaliser des rondelles plates / bagues en une seule étape. Pour caoutchouc, cuir, feutre, plastique, liège, tissu ou autres matériaux similaires.

#### Livraison:

1 emporte-pièce de chaque  $\varnothing$  832110: 34 pièces Réf. 2#60

Possibilités de combinaisons des emporte-pièces intérieur : extérieur (mm): 2–10 int. avec 12–60 ext. 12–20 int. avec 22–60 ext. 22–30 int. avec 32–60 ext. 32–40 int. avec 42–60 ext. 42–50 int. avec 52–60 ext.

Coffret, LxIxH (mm): Tôle d'acier env. 380x315x55

Pointe de centrage 832140: 1 pièce

1 trépan de chaque  $\varnothing$ : 55-420 mm

#### Remarque(s):

- **A utiliser comme support lors du poinçonnage de bois, cuir ou autre.**
- **Les possibilités de combinaison suivantes sont impossibles: 20 (intérieur) avec 22 (extérieur); 30 (intérieur) avec 32 (extérieur); 40 (intérieur) avec 42 (extérieur); 50 (intérieur) avec 52 (extérieur).**

## Description technique

Plage de découpage	2 - 60 mm
Type de produit	Découpe-joints

## Accessoires

Emporte-pièces de rechange Pour Ø trou 10 mm	832110 10
Emporte-pièces de rechange Pour Ø trou 12 mm	832110 12
Emporte-pièces de rechange Pour Ø trou 14 mm	832110 14
Emporte-pièces de rechange Pour Ø trou 16 mm	832110 16
Emporte-pièces de rechange Pour Ø trou 18 mm	832110 18
Emporte-pièces de rechange Pour Ø trou 2 mm	832110 2
Emporte-pièces de rechange Pour Ø trou 20 mm	832110 20
Emporte-pièces de rechange Pour Ø trou 22 mm	832110 22
Emporte-pièces de rechange Pour Ø trou 24 mm	832110 24
Emporte-pièces de rechange Pour Ø trou 26 mm	832110 26
Emporte-pièces de rechange Pour Ø trou 28 mm	832110 28
Emporte-pièces de rechange Pour Ø trou 3 mm	832110 3
Emporte-pièces de rechange Pour Ø trou 30 mm	832110 30
Emporte-pièces de rechange Pour Ø trou 32 mm	832110 32
Emporte-pièces de rechange Pour Ø trou 34 mm	832110 34
Emporte-pièces de rechange Pour Ø trou 36 mm	832110 36
Emporte-pièces de rechange Pour Ø trou 38 mm	832110 38
Emporte-pièces de rechange Pour Ø trou 4 mm	832110 4
Emporte-pièces de rechange Pour Ø trou 40 mm	832110 40
Emporte-pièces de rechange Pour Ø trou 42 mm	832110 42
Emporte-pièces de rechange Pour Ø trou 44 mm	832110 44

Emporte-pièces de rechange Pour Ø trou 46 mm	832110 46
Emporte-pièces de rechange Pour Ø trou 48 mm	832110 48
Emporte-pièces de rechange Pour Ø trou 5 mm	832110 5
Emporte-pièces de rechange Pour Ø trou 50 mm	832110 50
Emporte-pièces de rechange Pour Ø trou 52 mm	832110 52
Emporte-pièces de rechange Pour Ø trou 54 mm	832110 54
Emporte-pièces de rechange Pour Ø trou 56 mm	832110 56
Emporte-pièces de rechange Pour Ø trou 58 mm	832110 58
Emporte-pièces de rechange Pour Ø trou 6 mm	832110 6
Emporte-pièces de rechange Pour Ø trou 60 mm	832110 60
Emporte-pièces de rechange Pour Ø trou 7 mm	832110 7
Emporte-pièces de rechange Pour Ø trou 8 mm	832110 8
Emporte-pièces de rechange Pour Ø trou 9 mm	832110 9
Porte-outils Pour plage de découpage 2-60 mm	832120 2-60
Porte-outils Pour plage de découpage 2-60 mm	832125 2-60
Lame de trépan	832130
Pointe de centrage à ressort	832140
Disque de fixation pour emporte-pièces Plage de découpage 2-60 mm	832150 2-60
Disque de fixation pour emporte-pièces Plage de découpage 2-60 mm	832155 2-60