

TAJIMA**Cutter universel avec manche bimatière et pointe de travail avec 3 lames, 18 mm****Données de commande**

N° commande	845070
GTIN	4975364111296
Classe d'article	83M

Description**Exécution:**

Sortie et retrait des lames dans une glissière métallique précise. Lames de qualité très bien affûtées, avec longue durée de vie.

Manche bimatière maniable avec revêtement en élastomère agréable. Blocage automatique de la lame. **Pointe multifonctions** sur le guidage de lame pour ouverture de boîtes, fonction tournevis, ouverture de cartonnages, etc. Avec 3 lames cassables, 8 morceaux, **largeur 18 mm**.

Pièce(s) de rechange:

Lames de rechange, voir 845010; 845015; 845016; 845017; 845018; 845019; 845021; 845023.

Longueur cutter sans lame: 170 mm

Longueur lame: 100 mm

Largeur lame: 18 mm

Épaisseur lame: 0,5 mm

Nombre de morceaux de lame: 8

Description technique

Longueur cutter sans lame	170 mm
Largeur lame	18 mm
Épaisseur lame	0,5 mm
Nombre de morceaux de lame	8
Longueur lame	100 mm
Type de produit	Cutters

Accessoires

Jeu de 10 lames cassables, 18 mm, "longlife" avec tranchant ondulé Nombre 10	845012 10
Jeu de 10 lames cassables, 18 mm, "multisharp" Nombre	845021
Jeu de 8 lames cassables, 18 mm, bimétal Nombre 8	845017 8
Jeu de 50 lames cassables, 18 mm, "longlife" Nombre 50	845019 50
Jeu de 50 lames cassables, 18 mm, "experience" Nombre 50	845018 50
Jeu de 10 lames, 18 mm, sans traits de rupture, "experience" Nombre 10	845016 10
Boîte de récupération, petit format	845135
Jeu de 10 lames, 18 mm, sans traits de rupture, "experience" Nombre	845016
Boîte de récupération	845130
Jeu de 10 lames cassables, 18 mm, "longlife" Nombre 10	845015 10
Etui pour cutter universel	845065
Jeu de 50 lames cassables, 18 mm, "multisharp" Nombre 50	845023 50
Jeu de 10 lames cassables, 18 mm, "experience" Nombre 10	845010 10
Jeu de 10 lames cassables, 18 mm, "experience" Nombre	845010
Jeu de 10 lames cassables, 18 mm, "multisharp" Nombre 10	845021 10
Jeu de 10 lames cassables, 18 mm, "longlife" avec tranchant ondulé Nombre	845012