

**Garant****Coffret de douilles 1/2 pouce 32 pièces, Nombre de pièces: 32****Données de commande**

N° commande	685550 32
GTIN	2050001944498
Classe d'article	66H

**Description****Exécution:**

Valise L-BOXX® en plastique ABS antichocs, complètement étanche aux projections d'eau. Le mécanisme d'encliquetage robuste permet d'assembler ou de séparer rapidement et aisément la valise ainsi que le transport de plusieurs valises combinables associées jusqu'à 40 kg. Charge admissible max. du couvercle: 100 kg, capacité de chargement max.: 25 kg.

**Livraison:**

Douilles 12 pans: 1 de chaque 642129 réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Douilles tournevis 6 pans: 1 de chaque 643229 réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Poignées transversales: 1 pièce 641329 réf. 295

Rallonges: 1 de chaque 641029 réf. 75; 125; 250

Cardans: 1 pièce 641629 réf. 1/2

Cliquets: 1 pièce 640025 réf. 1/2

Plateau-couvercle: 1 pièce 693352

Présentation dans: L-BOXX® 693330 réf. 102

**Remarque(s):**

**Les outils sont livrés rangés dans une valise L-BOXX®.**

Chariot à roulettes pour le transport de max. 5 valises L-BOXX® réf. 102 disponible sous le code art. 693370 réf. 5.

## Description technique

Poids	6,6 kg
Exécution	avec clé à douilles
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

## Accessoires

Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 13 mm	642129 13
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 6 mm	643229 6
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 8 mm	642129 8
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 27 mm	642129 27
Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641029 255
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 21 mm	642129 21
Poignée transversale, 1/2 pouce Longueur totale 295 mm	641329 295
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 12 mm	642129 12
Cardan, 1/2 pouce Type 1/2	641629 1/2
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 15 mm	642129 15
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 12 mm	643229 12
Plateau-couvercle seul	693352
Rallonge, 1/2" Longueur totale 130 mm	641029 130
Rallonge, 1/2" Longueur totale 75 mm	641029 75
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 10 mm	642129 10
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 30 mm	642129 30
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 22 mm	642129 22
Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur Type 1/2	640025 1/2
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 14 mm	643229 14

Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 17 mm	642129 17
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 5 mm	643229 5
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 4 mm	643229 4
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 7 mm	643229 7
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 18 mm	642129 18
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 10 mm	643229 10
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 14 mm	642129 14
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 11 mm	642129 11
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 8 mm	643229 8
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 16 mm	642129 16
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 19 mm	642129 19
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 32 mm	642129 32
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 24 mm	642129 24
Valise système en plastique L-BOXX® vide Type 102	693330 102
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 34 mm	642129 34