



## Assortiment de tournevis pour micro-électronique en trousse tissu ESD, Nombre de pièces: 21



### Données de commande

N° commande	669930 21
GTIN	4013288194855
Classe d'article	63H

### Description

#### Exécution:

Manche multimatière ergonomique avec **capuchon pivotant, zone de vissage rapide** pour un travail efficace et **zone de force**. Avec **mandrin à changement rapide** pour accueillir des embouts Halfmoon 4 mm (669932 à 669936) ou HIOS 4 mm. Lames en acier à outils de haute qualité.

Poignée en plastique antistatique, **compatible ESD**.

#### Utilisation:

Pour travaux sur des composants électroniques dans des zones électrostatiquement dangereuses. Spécialement conçu pour les profils de vis japonais.

#### Contenu:

Porte-tournevis: 1 pièce

Lames à fentes 669932: 1 de chaque réf. 1,5; 2,5

Lames pour Phillips 669933: 1 de chaque réf. 000; 00; 0

Embouts 6 pans 669934

Lame pour clé à douilles: 1 pièce réf. 2,5

Embouts pour Torx® 669935: 1 de chaque réf. TX1; TX2; TX3; TX4; TX5

Embouts pour Torx Plus® 669936: 1 de chaque réf. 1IP; 2IP; 3IP; 4IP

Embouts pour Torx Plus® IPR avec alésage: 1 pièce réf. 1IPR

Lames Microstix: 1 de chaque réf. m; 00; F; 0

## Description technique

Nombre de tournevis	20
Nombre de pièces	21
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX-PLUS®
Profil d'entraînement	Tête sphérique
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis Microstix®
Référence fabricant	Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Capuchon pivotant	oui
Type de produit	Tournevis

## Accessoires

Lame pour Phillips Halfmoon, 4 mm Taille empreinte cruciforme 0	669933 0
Embout pour Torx Plus® Halfmoon, 4 mm Profil Torx-Plus® 4IP	669936 4IP
Embout pour Torx Plus® Halfmoon, 4 mm Profil Torx-Plus® 2IP	669936 2IP
Lame pour Phillips Halfmoon, 4 mm Taille empreinte cruciforme 1	669933 1
Porte-tournevis avec mandrin à changement rapide pour embouts Halfmoon / HIOS 4 mm,ESD	669931
Embout pour Torx Plus® Halfmoon, 4 mm Profil Torx-Plus® 1IP	669936 1IP
Embout 6 pans Halfmoon, 4 mm Hexagonal 1,5 mm	669934 1,5

Embout 6 pans Halfmoon, 4 mm Hexagonal 2 mm	669934 2
Lame pour Phillips Halfmoon, 4 mm Taille empreinte cruciforme 00	669933 00
Embout pour Torx Plus® Halfmoon, 4 mm Profil Torx-Plus® 3IP	669936 3IP
Embout pour Torx® Halfmoon, 4 mm Profil Torx® TX3	669935 TX3
Embout pour Torx® Halfmoon, 4 mm Profil Torx® TX2	669935 TX2
Embout pour Torx® Halfmoon, 4 mm Profil Torx® TX5	669935 TX5
Embout pour Torx® Halfmoon, 4 mm Profil Torx® TX1	669935 TX1
Embout pour Torx® Halfmoon, 4 mm Profil Torx® TX4	669935 TX4
Embout à fente Halfmoon, 4 mm Largeur embout (b) 1,5 mm	669932 1,5