BOSCH

Perceuse-visseuse à percussion sans fil, Type: GSB1821



Données de commande

| N° commande | 070105 GSB1821 |
|------------------|----------------|
| GTIN | 3165140979436 |
| Classe d'article | 03B |

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse à percussion sans fil Bosch pour applications de vissage, de perçage et de perçage à percussion exigeantes.

- · Le système Electronic Cell Protection (ECP) protège la batterie contre toute surchauffe et décharge profonde.
- · Le système Electronic Motor Protection (EMP) protège le moteur contre toute surcharge.
- · Dispositif mécanique de verrouillage du couple sur plusieurs niveaux.
- · Clip ceinture pratique (sauf 070104).
- · Éclairage à LED intégré, indication de l'état de charge de la batterie.
- · Mandrin à serrage rapide.

Visseuse sans fil robuste avec moteur puissant. Avec frein moteur.

Avantage(s):

Système Electronic Motor Protection.

Livraison:

Avec 2× batteries Li-lon 18V / 3,0 Ah, chargeur et L-BOXX.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073866.

Description technique

| Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion | 2,5 m/s ² |
|---|----------------------------------|
| Tension de la batterie | 18 V |
| Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 10 mm |
| Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse | 1800 min ⁻¹ |
| Référence fabricant | GSB 18V-21 |
| Emballage | Valise (L-Boxx) |
| Couple max. dur | 55 Nm |
| Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 18 V |
| Poids | 1,5 kg |
| Couple max. doux | 21 Nm |
| Utilisation type | Medium |
| Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1,5 - 13 mm |
| Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois | 35 mm |
| Capacité de la batterie | 2 Ah |
| Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse | 0 - 480 min ⁻¹ |
| Type de moteur | Moteur c.c. tétrapolaire |
| Nombre de batteries incluses | 2 |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie |
| pour matériau | Pierre |
| pour matériau | Acier |
| pour matériau | Béton |
| pour matériau | Maçonnerie |
| Type de produit | Perceuses-visseuses à percussion |

Accessoires

| Batterie Li-lon Type de batterie, tension de la batterie B18 V | 073851 B18 |
|--|-----------------|
| Chargeur de batterie Type 1880CV | 073866 1880CV |
| Kit de démarrage "Wireless Charging" Type GAL1830W | 073862 GAL1830W |