

Etau parallèle LEINEN-JUNIOR, Largeur mors: 100mm



Données de commande

N° commande	967060 100
GTIN	2050002047457
Classe d'article	97G

Description

Exécution:

Grande précision de serrage grâce à un guidage prismatique de précision.

Ouverture vers l'arrière. En fonte grise de haute qualité (GG 22) avec structure perlitique.

Guidage prismatique de précision, long et particulièrement exact.

Logement de vis précis; vis entièrement recouverte et protégée contre la poussière. Vis à fonctionnement souple avec filetage trapézoïdal (ouverture et fermeture rapides des mors).

Mors de serrage trempés, striés / rectifiés, rotatifs et interchangeables. Avec grande surface d'enclume dressée à la fraise. Orientable à 360° en cas d'utilisation de la base pivotante 967070 et verrouillable dans n'importe quelle position grâce à un mécanisme de serrage.

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Coloris:

Gris argenté.

Description technique

Sens d'ouverture	ouverture vers l'arrière
Poids	12 kg
Matière	Fonte grise à haute résistance (GG 22)
Capacité de serrage	140 mm
Profondeur de serrage	84 mm

Mors de serrage pour tubes avec Ø ext.	16 - 75 mm
Largeur mors	100 mm
Type de produit	Étau parallèle

Accessoires

Dispositif de déplacement vertical pour étau LEINEN-JUNIOR 967060 Pour étaux réf. 100	967510 100
Paire de mors d'étau magnétiquesalu. / revêtement fibres, lisses Largeur des mors 100 mm	967724 100
Paire de mors d'étau magnétiquespolyuréthane, striés Largeur des mors 100 mm	967728 100
Paire de mors d'étau magnétiquescaoutchouc, lisses Largeur des mors 100 mm	967727 100
Paire de mors d'étau magnétiquesaluminium, prisme Largeur des mors 100 mm	967723 100
Paire de mors d'étau magnétiquesaluminium, profilé Largeur des mors 100 mm	967722 100
Paire de mors d'étau magnétiquesaluminium, lisses, standard Largeur des mors 100 mm	967721 100
Base pivotante pour étauLEINEN-JUNIOR Largeur mors 100 mm	967070 100
Paire de mors d'étau magnétiquesfeutre, lisses Largeur des mors 100 mm	967726 100
Paire de mors d'étau magnétiquespolyuréthane, prisme Largeur des mors 100 mm	967729 100
Paire de mors de rechange avec vis, réversibles striés / rectifiés Largeur mors 100 mm	967080 100
Paire de mors d'étau en alliage léger avec ressorts de préhension Largeur des mors 100 mm	967711 100
Support pour étaux, bambou Taille 300X250	967328 300X250
Support pour étaux	967330