

**Etau universel "Matador Multiplus", Largeur mors: 120 mm****Données de commande**

N° commande	967240 120
GTIN	2050002047624
Classe d'article	93R

Description**Exécution:**

Etau compact avec dispositif de cintrage et de dressage.

- **Entièrement en acier forgé – incassables.**
- **Ouverture vers l'avant avec filetage trapézoïdal à pas double.**
- **Vis protégée contre la poussière.**
- **Mors de serrage fraisés, à surface trempée.**
- **Guidage réglable trempé.**
- **Grande face de dressage trempée pour travaux de pliage et dégauchissage.**

Utilisation:

Outre son utilisation normale, l'étau permet de cintrer des tubes en acier jusqu'à 3/4 pouce et des tubes en inox jusqu'à Ø 22 mm (pour une épaisseur de 1,5 mm). Dressage et cintrage de feuillards jusqu'à 5 mm d'épaisseur à une force de 25 kN max.

Livraison:

Avec 3 formes (15, 18 et 22 mm), outil de dressage et 2 supports angulaires. Matériel de fixation pour montage sur le plan de travail inclus.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires 967210; 967215; 967220; 967225.

Capacité de serrage: 150 mm

Profondeur de serrage: 80 mm

Profondeur: 390 mm

Mors de serrage pour tubes avec Ø ext.: 1/8 – 4 pouce

Poids: 20 kg

Description technique

Profondeur de serrage	80 mm
Poids	20 kg
Profondeur	390 mm
Sens d'ouverture	ouverture vers l'avant
Capacité de serrage	150 mm
Mors de serrage pour tubes avec Ø ext.	1/8 – 4 pouce
Largeur mors	120 mm
Série	Matador Multiplus
Type de produit	Étau parallèle

Accessoires

Paire de mors en plastique, lisses, pour «Matador» Largeur mors 120 mm	967220 120
Mors pour tubes (unité) pour «Matador» Largeur mors 120 mm	967210 120
Paire de mors en acier, lisses, pour «Matador» Largeur mors 120 mm	967215 120
Paire de mors prismatiques pour «Matador» Largeur mors 120 mm	967225 120
Paire de mors d'étau magnétiques alu. / revêtement fibres, lisses Largeur des mors 120 mm	967724 120
Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, prisme Largeur des mors 120 mm	967723 120
Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, profilé Largeur des mors 120 mm	967722 120
Paire de mors d'étau en alliage léger avec ressorts de préhension Largeur des mors 120 mm	967711 120
Support pour étaux	967330
Support pour étaux, bambou Taille 300X250	967328 300X250

