

Rayonnage à tablettes d'appoint, Profondeur 600 mm, Hauteur / Largeur de tablette: 3000/750mm



Données de commande

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 990510 3000/750 |
| GTIN | 4004514205032 |
| Classe d'article | 96P |

Description

Exécution:

Cadre profilé en T et tablette galvanisée. Disponible avec une **charge maximale par casier** de 150 kg par tablette. Etagères réglables au pas de 25 mm. Montage rapide grâce à un emboîtement simple.

Charge par travée: 1300 kg (hauteur 2000 mm), 1700 kg (2500 mm), 2300 kg (3000 mm).

Description:

Dimensions de montage:

Rayonnage de base: longueur nominale + 60 mm

Rayonnage d'appoint: longueur nominale +6 mm

Profondeur totale du cadre: profondeur nominale + 36 mm

Utilisation:

Idéal pour l'industrie, l'artisanat, le commerce, l'administration, l'archivage, etc., avec une utilisation optimale de l'espace.

Livraison:

Rayonnage de base avec croisillons. Une entretoise diagonale par rayonnage d'appoint.

Remarque(s):

- **Pieds de fixation fournis.**
- **Fixations au sol et murales non fournies.**
- **Ancrage au sol adapté 990854.**

- **Utilisables d'un seul côté uniquement, en raison du croisillon de renfort.**
- **La longueur de flambement libre (K) ne peut pas dépasser 600 mm.**
- **Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.**

Description technique

| | |
|--|------------------------|
| Montage de rayonnages | Rayonnage d'appoint |
| Hauteur de rayonnage | 3000 mm |
| Nombre de cadres profilés | 1 |
| Hauteur | 3000 mm |
| Largeur | 756 mm |
| Nombre de tablettes | 7 |
| Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur | 756 mm |
| Profondeur | 636 mm |
| Profondeur tablette | 600 mm |
| Profondeur du rayonnage | 600 mm |
| Largeur tablette | 750 mm |
| Charge maximale | 1600 kg |
| Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 150 kg |
| Epaisseur de la tablette | 25 mm |
| Réglage en hauteur au pas | 25 mm |
| Type de montage | Rayonnage emboîtable |
| Matière | galvanisé |
| Attribut des noms de produit | Profondeur 600 mm |
| Type de produit | Rayonnages à tablettes |