

**Etau parallèle, Largeur mors: 125mm****Données de commande**

N° commande	967260 125
GTIN	4045197694270
Classe d'article	92H

Description**Exécution:**

Entièrement en acier forgé – incassables.

Ouverture vers l'avant. Mors de serrage fraisés, à surface trempée. Grande profondeur de serrage. Vis puissante à filetage trapézoïdal.

Vis et glissières de guidage protégées contre la poussière.

Guidage réglable; large face de dressage trempée.

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Accessoire(s):

Mors de serrage pour tubes 967285.

Base pivotante 967280, étrier de serrage 96 7290.

Remarque(s):

Dispositif de déplacement vertical correspondant, voir code art. 967550.

Description technique

Capacité de serrage	150 mm
Mors de serrage 967285 pour tubes avec Ø ext.	3/8 – 3 pouce
Matière	Acier forgé
Sens d'ouverture	ouverture vers l'avant

Poids	10 kg
Largeur mors	125 mm
Type de produit	Étau parallèle

Accessoires

Paire de mors d'étau magnétiques polyuréthane, prisme Largeur des mors 125 mm	967729 125
Base pivotante seule Pour étaux réf. 125	967280 125
Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, lisses, standard Largeur des mors 125 mm	967721 125
Paire de mors d'étau magnétiques feutre, lisses Largeur des mors 125 mm	967726 125
Support pour étaux, bambou Taille 300X250	967328 300X250
Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, prisme Largeur des mors 125 mm	967723 125
Paire de mors d'étau magnétiques polyuréthane, striés Largeur des mors 125 mm	967728 125
Support pour étaux	967330
Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, profilé Largeur des mors 125 mm	967722 125
Paire de mors d'étau magnétiques alu. / revêtement fibres, lisses Largeur des mors 125 mm	967724 125
Jeux de mors d'étau magnétiques Largeur des mors 125 mm	967702 125
Paire de mors d'étau magnétiques caoutchouc, lisses Largeur des mors 125 mm	967727 125
Etrier de serrage, seul Pour étaux réf. 125	967290 125
Dispositif de déplacement vertical pour étau 967260 Pour étaux réf. 125	967550 125
Paire de mors d'étau en alliage léger avec ressorts de préhension Largeur des mors 125 mm	967711 125

Paire mors de serrage pour tubes Pour étaux réf. 125

967285 125