



Étau parallèle, Largeur mors: 150mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 967260 150 |
| GTIN | 4045197694287 |
| Classe d'article | 92H |

Description

Exécution:

Entièrement en acier forgé – incassables.

Ouverture vers l'avant. Mors de serrage fraisés, à surface trempée. Grande profondeur de serrage. Vis puissante à filetage trapézoïdal.

Vis et glissières de guidage protégées contre la poussière.

Guidage réglable; large face de dressage trempée.

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Accessoire(s):

Mors de serrage pour tubes 967285.

Base pivotante 967280, étrier de serrage 96 7290.

Remarque(s):

Dispositif de déplacement vertical correspondant, voir code art. 967550.

Description technique

| | |
|---|------------------------|
| Poids | 18 kg |
| Matière | Acier forgé |
| Mors de serrage 967285 pour tubes avec Ø ext. | 1 – 4 pouce |
| Sens d'ouverture | ouverture vers l'avant |

| | |
|---------------------|----------------|
| Capacité de serrage | 200 mm |
| Largeur mors | 150 mm |
| Type de produit | Étau parallèle |

Accessoires

| | |
|--|----------------|
| Paire de mors d'étau magnétiquescaoutchouc, lisses Largeur des mors 150 mm | 967727 150 |
| Paire de mors d'étau magnétiquesaluminium, lisses, standard Largeur des mors 150 mm | 967721 150 |
| Jeux de mors d'étau magnétiques Largeur des mors 150 mm | 967702 150 |
| Support pour étaux | 967330 |
| Dispositif de déplacement vertical pour étau 967260 Pour étaux réf. 150 | 967550 150 |
| Paire de mors d'étau en alliage léger avec ressorts de préhension Largeur des mors 150 mm | 967711 150 |
| Support pour étaux, bambou Taille 300X250 | 967328 300X250 |
| Paire de mors d'étau magnétiquesaluminium, prisme Largeur des mors 150 mm | 967723 150 |
| Paire de mors d'étau magnétiquespolyuréthane, prisme Largeur des mors 150 mm | 967729 150 |
| Paire de mors d'étau magnétiquesalu. / revêtement fibres, lisses Largeur des mors 150 mm | 967724 150 |
| Paire de mors d'étau magnétiquesaluminium, profilé Largeur des mors 150 mm | 967722 150 |
| Paire mors de serrage pour tubes Pour étaux réf. 150 | 967285 150 |
| Paire de mors d'étau magnétiquespolyuréthane, striés Largeur des mors 150 mm | 967728 150 |
| Base pivotante seule Pour étaux réf. 150 | 967280 150 |
| Paire de mors d'étau magnétiquesfeutre, lisses Largeur des mors 150 mm | 967726 150 |