

Garant**Etau parallèle, Largeur mors: 100mm****Données de commande**

N° commande	967100 100
GTIN	4045197694157
Classe d'article	91J

Description**Exécution:****Entièrement en acier forgé – incassables.****Ouverture vers l'avant.** Avec mors de serrage pour tubes sous les mors normaux. Puissante vis de précision, usinée CNC avec filetage laminé. Vis et glissières de guidage protégées contre la poussière. Grande face de dressage trempée pour travaux de pliage et dégauchissage. Guidage réglable double.

Avec mors de serrage massifs, à surface trempée (non interchangeables).

Légende:

Rondelles de protection antichute.

Graduation estampée.

Réglage du guidage: vis à 6 pans creux avec rondelles de butée en laiton – fonctionnement aisé.

Mors de serrage puissants.

Avantage(s):

- **Poignée avec protection antichute des deux côtés aucun bruit gênant.**
- **Ouverture / fermeture rapide grâce au grand pas de filetage sur la vis.**
- **Poignée remplaçable.**
- **Echelle des largeurs d'ouverture estampée.**

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Remarque(s):

Dispositif de déplacement vertical correspondant, voir code art. 967520.

Description technique

Profondeur de serrage	65 mm
Sens d'ouverture	ouverture vers l'avant
Poids	6 kg
Matière	Acier forgé
Capacité de serrage	90 mm
Mors de serrage pour tubes avec Ø ext.	3/4 – 1.3/4 pouce
Largeur mors	100 mm
Type de produit	Étau parallèle

Accessoires

Dispositif de déplacement vertical pour étau 967100 / 7110 Pour étaux réf. 100	967520 100
Paire de mors d'étau magnétiques polyuréthane, striés Largeur des mors 100 mm	967728 100
Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, lisses, standard Largeur des mors 100 mm	967721 100
Dispositif de déplacement vertical rabattable avec étau Largeur mors d'étau 100 mm	967565 100
Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, profilé Largeur des mors 100 mm	967722 100
Support pour étaux	967330
Paire de mors d'étau magnétiques polyuréthane, prisme Largeur des mors 100 mm	967729 100
Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, prisme Largeur des mors 100 mm	967723 100
Base pivotante seule Pour étaux réf. 100	967140 100
Support pour étaux, bambou Taille 300X250	967328 300X250
Paire de mors d'étau en alliage léger avec ressorts de préhension Largeur des mors 100 mm	967711 100
	967727 100

Paire de mors d'étau magnétiquescaoutchouc, lisses
Largeur des mors 100 mm

Paire de mors d'étau magnétiquesfeutre, lisses Largeur des
mors 100 mm

967726 100

Paire de mors d'étau magnétiquesalu. / revêtement fibres,
lisses Largeur des mors 100 mm

967724 100