

Etou parallèle LEINEN-JUNIOR, Largeur mors: 125mm



Données de commande

N° commande	967060 125
GTIN	2050002047464
Classe d'article	97G

Description

Exécution:

Grande précision de serrage grâce à un guidage prismatique de précision.

Ouverture vers l'arrière. En fonte grise de haute qualité (GG 22) avec structure perlitique.

Guidage prismatique de précision, long et particulièrement exact.

Logement de vis précis; vis entièrement recouverte et protégée contre la poussière. Vis à fonctionnement souple avec filetage trapézoïdal (ouverture et fermeture rapides des mors).

Mors de serrage trempés, striés / rectifiés, rotatifs et interchangeables. Avec grande surface d'enclume dressée à la fraise. Orientable à 360° en cas d'utilisation de la base pivotante 967070 et verrouillable dans n'importe quelle position grâce à un mécanisme de serrage.

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Coloris:

Gris argenté.

Description technique

Profondeur de serrage	88 mm
Matière	Fonte grise à haute résistance (GG 22)
Sens d'ouverture	ouverture vers l'arrière
Poids	24 kg
Capacité de serrage	180 mm

Mors de serrage pour tubes avec Ø ext.	16 - 68 mm
Largeur mors	125 mm
Type de produit	Étau parallèle

Accessoires

Support pour étaux, bambou Taille 300X250	967328 300X250
Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, lisses, standard Largeur des mors 125 mm	967721 125
Dispositif de déplacement vertical pour étau LEINEN-JUNIOR 967060 Pour étaux réf. 125	967510 125
Base pivotante pour étau LEINEN-JUNIOR Largeur mors 125 mm	967070 125
Paire de mors d'étau magnétiques polyuréthane, prisme Largeur des mors 125 mm	967729 125
Paire de mors d'étau magnétiques alu. / revêtement fibres, lisses Largeur des mors 125 mm	967724 125
Paire de mors d'étau en alliage léger avec ressorts de préhension Largeur des mors 125 mm	967711 125
Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, profilé Largeur des mors 125 mm	967722 125
Paire de mors d'étau magnétiques caoutchouc, lisses Largeur des mors 125 mm	967727 125
Paire de mors d'étau magnétiques feutre, lisses Largeur des mors 125 mm	967726 125
Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, prisme Largeur des mors 125 mm	967723 125
Paire de mors d'étau magnétiques polyuréthane, striés Largeur des mors 125 mm	967728 125
Paire de mors de rechange avec vis, réversibles striés / rectifiés Largeur mors 125 mm	967080 125
Support pour étaux	967330
	967702 125

Jeux de mors d'étau magnétiques Largeur des mors 125
mm
