

BROCKHAUS | HEUER

Etau parallèle «Heuer-Front», Largeur mors: 100mm**Données de commande**

N° commande	967350 100
GTIN	2050002047631
Classe d'article	93Q

Description**Exécution:****Entièrement en acier forgé – incassables.**

Ouverture vers l'avant. Avec mors de serrage forgé pour tubes, sous les mors normaux. Vis à fonctionnement souple avec **filetage trapézoïdal à pas double** pour ouverture et fermeture rapides des mors. Clé à vis galvanisées avec bagues de sécurité rivetées en acier. Vis et glissières de guidage protégées contre la poussière. Glissière prismatique réglable des deux côtés. Avec face de dressage renforcée pour travaux de pliage et de forgeage.

Mors de serrage striés, à surface soigneusement trempée, non interchangeables.

Livraison:

Vis de fixation incluses pour montage sur le plan de travail.

Coloris:

Bleu effet martelé, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Dispositif de déplacement vertical correspondant, voir code art. 967540.

Description technique

Capacité de serrage	125 mm
Poids	4,5 kg
Sens d'ouverture	ouverture vers l'avant
Matière	Acier forgé

Profondeur de serrage	50 mm
Mors de serrage pour tubes avec Ø ext.	16 - 30 mm
Largeur mors	100 mm
Série	Heuer Front
Mors interchangeables	non
Type de produit	Étau parallèle

Accessoires

Paire de mors d'étau magnétiquesfeutre, lisses Largeur des mors 100 mm	967726 100
Paire de mors d'étau magnétiquespolyuréthane, striés Largeur des mors 100 mm	967728 100
Paire de mors d'étau en alliage léger avec ressorts de préhension Largeur des mors 100 mm	967711 100
Base pivotante seule Pour étaux réf. 100	967390 100
Support pour étaux, bambou Taille 300X250	967328 300X250
Etrier de serrage, seul Pour étaux "Heuer-Front" réf. 100	967400 100
Paire de mors d'étau magnétiquesaluminium, profilé Largeur des mors 100 mm	967722 100
Paire de mors d'étau magnétiquesaluminium, lisses, standard Largeur des mors 100 mm	967721 100
Support pour étaux	967330
Paire de mors d'étau magnétiquescaoutchouc, lisses Largeur des mors 100 mm	967727 100
Paire de mors d'étau magnétiquespolyuréthane, prisme Largeur des mors 100 mm	967729 100
Paire de mors d'étau magnétiquesaluminium, prisme Largeur des mors 100 mm	967723 100
Paire de mors d'étau magnétiquesalu. / revêtement fibres, lisses Largeur des mors 100 mm	967724 100