

**TMSERROR, Ø disque: 125mm**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | GG5675 125 |
| GTIN | 4045197575159 |
| Classe d'article | GGN |

Description

Exécution:

Disque de nettoyage grossier avec plateau en fibre de verre pour fixation directe sur meuleuse d'angle. Type de nylon dur avec structure ouverte pour utilisation universelle (**comme 566750**).
comme 566750.

Utilisation:

Avec **plateau en fibre de verre pour fixation directe** sur meuleuse d'angle.

Pour le dérouillage, le dévernissage, le nettoyage de cordons de soudure et l'élimination des saletés en surface.

Contenu:

20 disques / paquet.

Remarque(s):

Disques de nettoyage grossier pour meuleuses droites, voir code art. 556270 et suivants.

Vente uniquement sous forme de jeu en paquet, pas de vente à l'unité! Informations de commande: 1 jeu = 1 paquet.

Description technique

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Vitesse de rotation recommandée | 5000 - 7000 min ⁻¹ |
| Ø alésage | 22,23 mm |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Ø disque | 125 mm |
| Degré de finesse | très grossier |
| Vitesse de rotation max. | 10000 min ⁻¹ |
| Degré de dureté | dur |
| Contenu | 20 |
| Abréviation de l'abrasif | SiC |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % |
| Forme | plat |
| Vitesse de rotation maximale | 60 m/s |
| Type de produit | Non-tissé pour nettoyage brut |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | adaptée | | |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 55 HRC | adaptée | | |
| Acier < 60 HRC | adaptée | | |
| Acier < 67 HRC | adaptée | | |
| INOX | adaptée | | |
| Ti | adaptée | | |
| Fonte GG(G) | adaptée | | |
| CuZn | adaptée | | |
| Plastique, PRFV | adaptée | | |
| Bois | adaptée | | |
| Peinture | adaptée | | |
| Uni | adaptée | | |
| av. arrosage max. | moyennement adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |

Accessoires

Disque de nettoyage grossier (SiC) Ø disque 125 mm

566750 125