

Garant**Rayonnage de base universel, Profondeur 500 mm, Hauteur: 2000mm****Données de commande**

N° commande	990010 2000
GTIN	4045197518088
Classe d'article	911

Description**Exécution:**

Supports carrés très robustes 40×40×2 mm, avec fentes d'accrochage tous les 40 mm, pour adapter les tablettes aux marchandises stockées. Supports avec pied en plastique. **Tablettes à capacité de charge élevée** en tôle d'acier.

Charge par travée: pour un écartement des tablettes de 600 mm, charge maximale par travée: 1375 – 5500 kg.

Utilisation:

Idéal pour l'industrie, l'artisanat, le commerce, l'administration, l'archivage, etc. Les dimensions sont adaptées aux récipients de stockage en métal et en plastique courants – utilisation optimale de l'espace. Peuvent être installés comme rayonnages simples, doubles ou en rangées.

Montage rapide, simple et précis sans vis; les tablettes sont accrochées et bloquées par des goupilles coniques (968420).

Coloris:

Supports de rayonnage noirs foncés RAL 9005, tablettes grises, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

- **Boîtes de rangement pour garnir les rayonnages universels, voir groupe 96.**
- **Pour garantir la stabilité des rayonnages, il est nécessaire de prendre des mesures anti-basculement lorsque le rapport hauteur/profondeur dépasse 5:1.**
- **Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.**

Description technique

Largeur tablette dim. libres	950 mm
Charge max. par travée pour écartement des tablettes de 600 mm	1375 - 5500 kg
Montage par le client	oui
Type de fixation des tablettes	Goupilles coniques
Nombre de tablettes	5
Largeur tablette	1000 mm
Montage de rayonnages	Rayonnage de base
Hauteur de rayonnage	2000 mm
Nombre de supports de rayonnages	4
Dim. montage rayonnage de base, largeur	1058 mm
Montage par emboîtement	oui
Dim. montage rayonnage de base, hauteur	2004 mm
Profondeur tablette	500 mm
Profondeur du rayonnage	500 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	180 kg
Réglage en hauteur au pas	40 mm
Attribut des noms de produit	Profondeur 500 mm
Type de produit	Rayonnages à tablettes

Accessoires

Tablette seule avec 4 supports et 4 coins Profondeur 500 mm	990060 500
Support de rayonnage avec plaque d'assise en plastique, pièce Hauteur 2000 mm	990050 2000
	968420

Jeu de coins et goupilles coniques pour rayonnages universels
