

Garant**Etau parallèle, Largeur mors: 125mm****Données de commande**

N° commande	967000 125
GTIN	4045197693891
Classe d'article	91J

Description**Exécution:**

Grande précision de serrage grâce à un guidage prismatique de précision.

Ouverture vers l'arrière. En fonte grise à haute résistance (GG 25) avec structure perlitique.

Guidage prismatique de précision, long et particulièrement exact. Logement de vis précis; vis à filetage trapézoïdal entièrement recouverte et protégée contre la poussière. Grande surface d'enclume, fraisée pour travaux de dressage légers. Les mors en acier trempé sont striés et remplaçables par des mors rectifiés (voir mors de rechange).

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Coloris:

Gris argenté.

Description technique

Capacité de serrage	190 mm
Poids	30 kg
Sens d'ouverture	ouverture vers l'arrière
Matière	Fonte à haute résistance (GG 25)
Largeur mors	125 mm

Type de produit	Étau parallèle
-----------------	----------------

Accessoires

Base pivotante seule Largeur mors 125 mm	967020 125
Paire de mors de rechange rectifiés Largeur mors 125 mm	967045 125
Jeux de mors d'étau magnétiques Largeur des mors 125 mm	967702 125
Paire de mors d'étau magnétiques feutre, lisses Largeur des mors 125 mm	967726 125
Support pour étaux, bambou Taille 300X250	967328 300X250
Paire de mors d'étau magnétiques caoutchouc, lisses Largeur des mors 125 mm	967727 125
Paire de mors d'étau en alliage léger avec ressorts de préhension Largeur des mors 125 mm	967711 125
Paire de mors d'étau magnétiques alu. / revêtement fibres, lisses Largeur des mors 125 mm	967724 125
Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, lisses, standard Largeur des mors 125 mm	967721 125
Paire de mors d'étau magnétiques polyuréthane, striés Largeur des mors 125 mm	967728 125
Paire de mors d'étau magnétiques polyuréthane, prisme Largeur des mors 125 mm	967729 125
Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, prisme Largeur des mors 125 mm	967723 125
Support pour étaux	967330
Paire de mors de rechange striés Largeur mors 125 mm	967040 125
Dispositif de déplacement vertical pour étau 967000 Pour étaux réf. 125	967500 125
Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, profilé Largeur des mors 125 mm	967722 125