

**Casque de protection G3000, Couleur: WHITE****Données de commande**

N° commande	097815 WHITE
GTIN	7318640053694
Classe d'article	04M

**Description****Exécution:**

Casque de protection en ABS stabilisé aux UV. Le **capteur UV intégré** indique si le casque est fragilisé par une exposition excessive aux rayons UV et doit être remplacé. L'intérieur peut être pivoté à 180 degrés et permet de porter la visière sur la nuque (un avantage pour les travaux dans des espaces restreints). **Bonne ventilation** au niveau du dessus de la coque. **Résistance au froid jusqu'à -30 °C** et protection contre les projections liquides de métal (MM).

- **Harnais 4 points, réglable en hauteur**
- **Encoche Euro-Slot 30 mm**
- **Bandeau antitranspiration en plastique**
- **Forme droite**
- **Avec molette**

**Utilisation:**

Industrie, bâtiment, exploitation forestière

**Norme:**

DIN EN 397

**Spécification:**

Résistance au froid jusqu'à - 30 °C et protection contre les projections liquides de métal (MM)

**Adapté(s) pour:**

Casques antibruit 097753 ; 097756

**Pièce(s) de rechange:**

097825 Bandeau antitranspiration standard. 097826 Bandeau antitranspiration en cuir.

## Description technique

Réglage en largeur	Fermeture rotative
Couleur	blanc
anti-buée, intérieur et extérieur	oui
Poids	310 g
Résistance au froid	jusqu'à -30 °C
Capteur UV pour conseil de remplacement	oui
Possibilité de rotation à 180°	oui
Résistance aux projections de métal en fusion (MM)	oui
Taille	53 - 62 cm
Propriétés du casque	Propriétés de protection jusqu'à -30 °C
Propriétés du casque	Protection contre les projections de métal fondu
Matériau coquille	ABS
Norme	DIN EN 397
Type de produit	Casques de chantier

## Accessoires

Casque antibruitModèle Peltor™ Optime™ Type 2	097753 2
Support pour visière transparentePeltor™ G500 Référence fabricant G500-GU	097872 G500-GU
Adaptateur de casqueP3EV	097827
Lunettes de protection avec support de casqueV9C	097829
Bandeau de confort synthétiqueHYG3	097825
Bandeau de confort cuirHYG4	097826
Casque antibruit Type HELMET	097795 HELMET
Jugulaire GH4 Fixation 3P	097833 3P

Casque antibruitModèle Peltor™ Optime™ Type 3	097753 3
Casque antibruitModèle Peltor™ Optime™ Type 1	097753 1