

**3M****Casque de protection G3000, Couleur: YELLOW****Données de commande**

N° commande	097815 YELLOW
GTIN	4046719316724
Classe d'article	04M

**Description****Exécution:**

Casque de protection en ABS stabilisé aux UV. Le **capteur UV intégré** indique si le casque est fragilisé par une exposition excessive aux rayons UV et doit être remplacé. L'intérieur peut être pivoté à 180 degrés et permet de porter la visière sur la nuque (un avantage pour les travaux dans des espaces restreints). **Bonne ventilation** au niveau du dessus de la coque. **Résistance au froid jusqu'à -30 °C** et protection contre les projections liquides de métal (MM).

- **Harnais 4 points, réglable en hauteur**
- **Encoche Euro-Slot 30 mm**
- **Bandeau antitranspiration en plastique**
- **Forme droite**
- **Avec molette**

**Utilisation:**

Industrie, bâtiment, exploitation forestière

**Norme:**

DIN EN 397

**Spécification:**

Résistance au froid jusqu'à - 30 °C et protection contre les projections liquides de métal (MM)

**Adapté(s) pour:**

Casques antibruit 097753 ; 097756

**Pièce(s) de rechange:**

097825 Bandeau antitranspiration standard. 097826 Bandeau antitranspiration en cuir.

## Description technique

Possibilité de rotation à 180°	oui
Poids	310 g
anti-buée, intérieur et extérieur	oui
Résistance aux projections de métal en fusion (MM)	oui
Capteur UV pour conseil de remplacement	oui
Résistance au froid	jusqu'à -30 °C
Réglage en largeur	Fermeture rotative
Couleur	jaune
Taille	53 - 62 cm
Propriétés du casque	Propriétés de protection jusqu'à -30 °C
Propriétés du casque	Protection contre les projections de métal fondu
Matériau coquille	ABS
Norme	DIN EN 397
Type de produit	Casques de chantier

## Accessoires

Casque antibruitModèle Peltor™ Optime™ Type 2	097753 2
Bandeau de confort cuirHYG4	097826
Casque antibruitModèle Peltor™ Optime™ Type 3	097753 3
Lunettes de protection avec support de casqueV9C	097829
Casque antibruitModèle Peltor™ Optime™ Type 1	097753 1
Support pour visière transparentePeltor™ G500 Référence fabricant G500-GU	097872 G500-GU
Bandeau de confort synthétiqueHYG3	097825
Jugulaire GH4 Fixation 3P	097833 3P

Casque antibruit Type HELMET	097795 HELMET
Adaptateur de casqueP3EV	097827