

duMONT**Broche à pousser HSS Ajustement P9, Type: 6C1****Données de commande**

| | |
|------------------|--------------|
| N° commande | 290406 6C1 |
| GTIN | 662600888053 |
| Classe d'article | 29J |

Description**Utilisation:**

Pour la réalisation de rainures de clavettes suivant DIN 6885.

Livraison:

Broche avec cales de réglage nécessaires.

Remarque(s):

- **Pour des matériaux de dureté plus élevée, augmenter le nombre de passages ou utiliser des broches spéciales (sur demande).**
- **Relever légèrement le coulisseau après 1 passe et 2 passes sur 3 – la broche se repositionne d'elle-même.**
- **Broches à pousser revêtues et avec dimensions en pouces disponibles sur demande.**
- **PRESSES A BROCHER, voir tome 2 de notre catalogue (Outillage manuel & Métrologie).**
- **Réf. 28, 32 et 36 disponibles rapidement sur demande.**

Type d'outils: HSS

Longueur broche: 299 mm

Largeur de rainures de clavette: 6 mm

Profondeur de rainures de clavette: 2,8 mm

Pour Ø alésage suivant DIN 6885: 18 - 22 mm

Hauteur brochage dans acier: 10 - 64 mm

Pression nécessaire pour St50 et hauteur brochage max.: 1000 kg

Description technique

| | |
|--|------------------|
| Largeur dos | 9,63 mm |
| Hauteur brochage dans acier | 10 - 64 mm |
| Longueur broche | 299 mm |
| Pression nécessaire pour St50 et hauteur brochage max. | 1000 kg |
| Pour Ø alésage suivant DIN 6885 | 18 - 22 mm |
| Largeur de rainures de clavette | 6 mm |
| Profondeur de rainures de clavette | 2,8 mm |
| Nombre de passages | 2 |
| Type d'outils | HSS |
| Type de produit | Outils à brocher |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Plastiques | moyennement adaptée | | |
| Alu (à copeaux courts) | adaptée | | |
| Alu > 10% Si | moyennement adaptée | | |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 900 N/mm ² | moyennement adaptée | | |
| INOX < 900 N/mm ² | moyennement adaptée | | |
| Fonte GG(G) | adaptée | | |
| CuZn | adaptée | | |
| Graphite, PRFV, PRFC | moyennement adaptée | | |
| Huile | adaptée | | |

Accessoires

Cale de réglage pour broche à pousser 290405 – 407 Type
6C1

290410 6C1