

Garant

Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, filetage à gauche, TiN, MF: M88X1,5



Données de commande

| | |
|------------------|----------------|
| N° commande | 130026 M88X1,5 |
| GTIN | 4062406033347 |
| Classe d'article | 10N |

Description

Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 1 pc.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: MF-LH
 Type d'outils: HSS
 Norme: DIN 2184
 Classe de tolérance: ISO 1 4H
 Classe de tolérance: ISO 1X 4HX
 Classe de tolérance: ISO 2 6H
 Pas de filetage: 1,5 mm
 Longueur totale L: 160 mm
 Ø queue D_s: 50 mm
 Carré corps □: 39 mm
 Ø perçage: 86,5 mm

Description technique

| | |
|---------------------|------------|
| Carré corps □ | 39 mm |
| Classe de tolérance | ISO 1 4H |
| Classe de tolérance | ISO 1X 4HX |
| Classe de tolérance | ISO 2 6H |
| Classe de tolérance | ISO 2X 6HX |

| | |
|------------------------------------|--|
| Classe de tolérance | 6H +0,20 |
| Classe de tolérance | ISO 3 6G |
| Classe de tolérance | ISO 3X 6GX |
| Classe de tolérance | 7H |
| Classe de tolérance | 7HX |
| Classe de tolérance | 7G |
| Classe de tolérance | 7GX |
| Classe de tolérance | 6H +0,05 |
| Classe de tolérance | 6H +0,10 |
| Nombre de dents Z | 10 |
| Type d'outils | HSS |
| Ø queue D _s | 50 mm |
| Filetage Ø | 88 mm |
| Pas de filetage | 1,5 mm |
| Norme | DIN 2184 |
| Nombre de goujures | 10 |
| Ø perçage | 86,5 mm |
| Profondeur de filetage | 132 mm |
| Longueur totale L | 160 mm |
| Type de filetage | MF-LH |
| Taille de filetage | M88×1,5 |
| Revêtement | TiN |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Norme de filetage | DIN 13 |
| Entrée | C |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 |
| Arrosage interne | non |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes |

| | |
|--------------------------|--|
| Sens de la coupe | Gauche |
| Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Taraud |