

Garant GRIDLINE

**Armoire à outils complète avec tiroirs 75 kg, 20×20G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 400/2****Données de commande**

N° commande	930505 400/2
GTIN	4062406060077
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 24×24G, avec tiroirs 20×20G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois de séparation à fentes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

**Placement:**

Hauteur frontale des tiroirs mm: 150, 150

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Remarque(s):**

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

**Description technique**

Hauteur utile pour tiroirs	300 mm
Largeur utile des tiroirs	500 mm

Largeur	600 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Profondeur	600 mm
Nombre de portes	0
Poids	43 kg
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Hauteur frontale des tiroirs	150 mm
Hauteur frontale des tiroirs	150 mm
Largeur utile des tiroirs en G	20
Hauteur	400 mm
Surface utile de tiroir en G	20×20
Nombre de tiroirs	2
Hauteur utile	300 mm
Nombre de plateaux coulissants	0
Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur	non
Épaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20×20G
Type de produit	Armoire à outils

## Accessoires

Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	930533 150
Embouts pour barres-poignées20 pièces Type 10	951025 10
Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
Caisson d'armoire à outils pour tiroirs Hauteur 400 mm	930525 400