

**Garant****Chariot, Hauteur: 1300mm**

## Données de commande

N° commande	918590 1300
GTIN	4062406057244
Classe d'article	91P

## Description

### Exécution:

**Châssis et structure** en tube d'acier carré avec plateau en tôle d'acier. Fentes à l'avant et à l'arrière du châssis (pas de 50 mm) pour la fixation de tablettes, rails multifonctions, etc. en taille 1000 mm. **Inserts filetés** sur la partie intérieure du châssis pour montage de tôles perforées. **4 roulettes directrices** (2 avec blocage, Ø **125 mm**) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets et une grande poignée de manœuvre avec revêtement en Haptoprene® garantissent un maniement sûr.

### Utilisation:

Garnissage possible avec des plateaux de rangement, plateaux pour bacs, supports pour plans, rails Multifix, traverses et panneaux perforés réf. 1000.

### Coloris:

Gris clair RAL7035, **revêtement par poudre.**

## Description technique

Hauteur utile	970 mm
Ø roue	125 mm

Largeur	1100 mm
Poids	32 kg
Nombre de roulettes directrices sans blocage	2
Hauteur	1300 mm
Profondeur	700 mm
Matériau roulettes	Bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces
Pas d'accrochage	50 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Charge admissible max.	200 kg
Largeur sans poignée	1000 mm
Largeur utile	920 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Réglage en hauteur au pas	50 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Chariots

## Accessoires

Crochet supplémentaire Longueur utile 150 mm	918604 150
Poignées Couleur BLACK	920135 BLACK
Bacs de rangement ouverts Multifix Longueur mm / Type 1000/AB1	928230 1000/AB1
Panneau perforédouble face Pour type 1000	928071 1000
Panneau perforéun côté Pour type 1000	928070 1000
Plateau de rangement en tôle d'acierprofondeur 300 mm Pour type 1000	928131 1000
Plateau de rangement, prof. 610 mm Pour largeur utile 920 mm	918592 920

Traverse Pour largeur utile 920 mm	918603 920
Supports pour plansavec aimants Pour type 1000	928211 1000
Façade transparente Pour type 1000	928091 1000
Multifix Pour type 1000	928201 1000
Poignées Couleur BLUE	920135 BLUE
Bacs de rangement ouverts Multifix Longueur mm / Type 1000/AA1	928230 1000/AA1
Regard Pour type 1000	928090 1000
Plateau de rangement avec arceaux en acier Pour type 1000	928145 1000
Crochet supplémentaire Longueur utile 75 mm	918604 75