


HOLEX**Jeu complémentaire de forets hélicoïdaux HSS 114000, non revêtu, Type: 1-13****Données de commande**

N° commande	115020 1-13
GTIN	4045197024138
Classe d'article	12B

Description**Exécution:**

Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.

Arrosage interne: non

Queue: Queue cylindrique

Nombre de dents Z: 2

Plage du foret: 1 - 13 mm

Nombre de forets: 25

Par incrément de: 0,5 mm

Description technique

Plage du foret	1 - 13 mm
Nombre de forets	25
Par incrément de	0,5 mm
Queue	Queue cylindrique
Nombre de dents Z	2

Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Type	N
Tolérance Ø nominal	h8
Angle de pointe	118 degré
Arrosage interne	non
en coffret	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Accessoires

Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 13 mm	114000 13
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 12,5 mm	114000 12,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 11 mm	114000 11
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 10,5 mm	114000 10,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 12 mm	114000 12

Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 11,5 mm	114000 11,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 7 mm	114000 7