

Garant GRIDLINE

Armoire à outils complète avec tiroirs 75 kg, 26×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 800/6**Données de commande**

N° commande	931105 800/6
GTIN	4062406062521
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 30×28G, avec tiroirs 26×24G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec découpes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Colors:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

Description technique

Profondeur utile des tiroirs en G	24
Tapis en caoutchouc strié avec rebord sur 3 côtés	non

Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Surface utile de tiroir en G	26x24
Hauteur	800 mm
Hauteur frontale des tiroirs	50 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	125 mm
Hauteur frontale des tiroirs	250 mm
Largeur utile des tiroirs en G	26
Hauteur utile pour tiroirs	700 mm
Profondeur utile des tiroirs	600 mm
Nombre de tiroirs	6
Largeur utile des tiroirs	650 mm
Hauteur utile	700 mm
Poids	125 kg
ComfortClose	non
Profondeur	700 mm
Largeur	750 mm
Nombre de portes	0
Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur	non
Nombre de plateaux coulissants	0
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire

Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	26x24G
Type de produit	Armoire à outils

Accessoires

Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	931163 100
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 50 mm	931163 50
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	931163 125
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	931163 75
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 250 mm	931163 250
Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
Caisson d'armoire à outils pour tiroirs Hauteur 800 mm	931155 800