

Garant GRIDLINE

**Armoire à outils complète avec tiroirs 75 kg, 26×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 1000/6A****Données de commande**

N° commande	931105 1000/6A
GTIN	4062406062569
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 30×28G, avec tiroirs 26×24G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec découpes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

**Placement:**

Hauteur frontale des tiroirs mm: 100, 150, 150, 150, 150, 200

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Remarque(s):**

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

**Description technique**

Tapis en caoutchouc strié avec rebord sur 3 côtés	non
Largeur utile des tiroirs en G	26

ComfortClose	non
Surface utile de tiroir en G	26×24
Profondeur	700 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	150 mm
Hauteur frontale des tiroirs	150 mm
Hauteur frontale des tiroirs	150 mm
Hauteur frontale des tiroirs	150 mm
Hauteur frontale des tiroirs	200 mm
Nombre de tiroirs	6
Largeur utile des tiroirs	650 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur	750 mm
Profondeur utile des tiroirs	600 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	24
Hauteur utile	900 mm
Hauteur	1000 mm
Poids	135 kg
Hauteur utile pour tiroirs	900 mm
Nombre de portes	0
Nombre de plateaux coulissants	0
Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur	non
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire

Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	26x24G
Type de produit	Armoire à outils

---

## Accessoires

Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	931163 150
Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	931163 100
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	931163 200
Caisson d'armoire à outils pour tiroirs Hauteur 1000 mm	931155 1000