

Garant GRIDLINE

**Armoire à outils complète avec tiroirs 75 kg, 20×20G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 900/6A****Données de commande**

N° commande	930505 900/6A
GTIN	4062406066383
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 24×24G, avec tiroirs 20×20G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois de séparation à fentes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

**Placement:**

Hauteur frontale des tiroirs mm: 100, 100, 100, 150, 150, 200

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Remarque(s):**

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

**Description technique**

Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
------------------------------	--------

Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	150 mm
Hauteur frontale des tiroirs	150 mm
Hauteur frontale des tiroirs	200 mm
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Hauteur utile pour tiroirs	800 mm
Hauteur utile	800 mm
Hauteur	900 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Poids	97 kg
Nombre de tiroirs	6
Largeur utile des tiroirs en G	20
Nombre de portes	0
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur	600 mm
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Profondeur	600 mm
Surface utile de tiroir en G	20×20
Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur	non
Nombre de plateaux coulissants	0
Épaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Armoire à outils

---

## Accessoires

Caisson d'armoire à outils pour tiroirs Hauteur 900 mm	930525 900
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	930533 200
Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	930533 150
Embouts pour barres-poignées20 pièces Type 10	951025 10
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	930533 100