

HOLEX®**Jeu de clés à douilles, carré 1/4" 17 pièces, Type: 6****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 630167 6 |
| GTIN | 4062406064532 |
| Classe d'article | 62A |

Description**Exécution:**

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Utilisation:

Pour vis / écrous gs_profil_6kant-einsatz M2 – M8.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans: 12 pièces 631020 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Poignée transversale: 1 pièce similaire 633029

Poignée emmanchée: 1 pièce similaire 632829

Rallonges: 1 pièce 632420 réf. 150

Cardan: 1 pc. 633520

Cliquet: 1 pc. 632300

Présentation dans: Coffret en acier

Longueur: 234 mm

Largeur: 104 mm

Hauteur: 41 mm

Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 4-13 mm

Description technique

| | |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans | 4-13 mm |
| Carré d'entraînement | 1/4 pouce |
| Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans |
| Emballage | Coffret en acier |
| Longueur | 234 mm |
| Largeur | 104 mm |
| Hauteur | 41 mm |

Accessoires

| | |
|-------------------------------------------|------------|
| Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 8 mm | 631020 8 |
| Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 4,5 mm | 631020 4,5 |
| Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 11 mm | 631020 11 |
| Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 4 mm | 631020 4 |
| Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 7 mm | 631020 7 |
| Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 5 mm | 631020 5 |
| Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 13 mm | 631020 13 |
| Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 5,5 mm | 631020 5,5 |
| Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 6 mm | 631020 6 |
| Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 10 mm | 631020 10 |
| Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 12 mm | 631020 12 |
| Douille 6 pans 1/4 pouce Ouverture 9 mm | 631020 9 |
| Cliquet réversible, 1/4" avec éjecteur | 632300 |
| Cardan 1/4 pouce Type | 633520 |
| Rallonge, 1/4" Longueur totale 150 mm | 632420 150 |