

Garant GRIDLINE

**Armoire supérieure avec portes battantes en tôle pleine, Hauteur: 1000mm****Données de commande**

N° commande	940051 1000
GTIN	4062406067496
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire garnie en 30×20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

**Livraison:**

Armoire avec tablettes.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.  
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
--	--------

Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Poids	48 kg
Nombre de tablettes	2
Positionnement de la poignée	bas
Largeur	750 mm
Profondeur	500 mm
ComfortClose	non
Hauteur utile	845 mm
Hauteur	1000 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Profondeur en G	20
Largeur en G	30
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire supérieure
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F
Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avec Portes battantes pour hauteur d'armoire 900/1000 mm	940501 900/1000

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940590 30
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes battantes, largeur 30G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940552 30
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940550 30
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940560 30