

Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec portes battantes en tôle pleine, Hauteur: 1250mm****Données de commande**

N° commande	940121 1250
GTIN	4062406068875
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire garnie en 50×20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

**Livraison:**

Armoire avec tablettes.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Profondeur	500 mm
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine

Poids	102 kg
ComfortClose	non
Nombre de tablettes	2
Hauteur utile	1095 mm
Largeur	1250 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Positionnement de la poignée	haut
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Hauteur	1250 mm
Largeur en G	50
Profondeur en G	20
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avecPortes battantes, largeur 30G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm

940510 1000/1250

Tablettes200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50

940590 50

940552 50

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50

Poignée pour GridLine Type GP11

914226 GP11

Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F

940559 F

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50

940550 50

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes battantes, largeur 50G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm

940512 1000/1250

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50

940560 50

Plateau en bambou Dimensions en G 50X20

951980 50X20

Socle avec cache amovible, profondeur 20G, Hauteur 150 mm Largeur de bâti en G 50

958146 50

Plateau en bois stratifié Dimensions en G 50X20

951985 50X20