

Garant GRIDLINE

Armoire supérieure avec portes coulissantes avec regard, Hauteur: 1000mm**Données de commande**

N° commande	940137 1000
GTIN	4062406069223
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 50×20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes coulissantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Verrouillage des portes coulissantes en fin de course (ouverture/fermeture).

Socle de nivellement sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Hauteur utile	845 mm
Profondeur en G	20

Positionnement de la poignée	bas
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Poids	89 kg
Hauteur	1000 mm
ComfortClose	non
Façades des armoires	Porte coulissante avec regard
Largeur en G	50
Nombre de tablettes	2
Profondeur	500 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur	1250 mm
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire supérieure
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 50G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm	940513 1000/1250
Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F
	940560 50

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50

940552 50

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50

940550 50

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50

940590 50