

Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec portes battantes en tôle pleine, Hauteur: 1500mm****Données de commande**

N° commande	940041 1500
GTIN	4062406067380
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire garnie en 30×20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

**Livraison:**

Armoire avec tablettes.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
--	--------

Hauteur utile	1345 mm
Hauteur	1500 mm
Largeur	750 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Poids	65 kg
ComfortClose	non
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Profondeur	500 mm
Nombre de tablettes	3
Positionnement de la poignée	haut
Profondeur en G	20
Largeur en G	30
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940590 30
Socle avec cache amovible, profondeur 20G, Hauteur 150 mm Largeur de bâti en G 30	958146 30
	940560 30

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30

Plateau en bois stratifié Dimensions en G 30X20	951985 30X20
---	--------------

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avecPortes battantes, largeur 30G pour hauteur d'armoire 1500 mm	940510 1500
--	-------------

Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F
---	----------

Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avecPortes battantes pour hauteur d'armoire 1500 mm	940501 1500
--	-------------

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940552 30
--	-----------

Plateau en bambou Dimensions en G 30X20	951980 30X20
---	--------------

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	940550 30
--	-----------

Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
---------------------------------	-------------