

Garant GRIDLINE

Armoire lourde avec Porte coulissante avec regard, Hauteur: 2000mm**Données de commande**

N° commande	942347 2000
GTIN	4062406072551
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 60x28G.

Parois latérales renforcées pour la fixation de tablettes **renforcées pour 200 kg** au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Armoires avec fond renforcé, sans socle de nivellement.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes pour armoires lourdes GridLine, voir 942610.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Hauteur	2000 mm
Positionnement de la poignée	haut

Profondeur	700 mm
Largeur en G	60
Nombre de tablettes	10
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	200 kg
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur	1500 mm
Hauteur utile	1845 mm
Profondeur en G	28
ComfortClose	non
Poids	163 kg
Epaisseur du matériau	1 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1600 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoires lourdes

Accessoires

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissanteslargeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	942580 300
Tablette lourde pour largeur d'armoire / de compartiment en G 30	942610 30
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissanteslargeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	942580 125
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avecPortes coulissantes, largeur 60G pour hauteur d'armoire 2000 mm	940514 2000

Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	942580 150
Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	942580 75
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	942580 100
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 30G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	942580 200