

Garant GRIDLINE

Armoire lourde / grande capacité avec Porte battante en tôle pleine, Hauteur: 2000mm**Données de commande**

N° commande	942721 2000
GTIN	4062406072650
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire non garnie en 40x28G. Tiroirs correspondants: 36x24G (à commander séparément). Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires lourdes et grande capacité GridLine, voir 942530 – 942610 et réf. 95.

Utilisation comme armoire lourde uniquement possible avec les tablettes lourdes 942610.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Largeur	1000 mm
Profondeur en G	28

ComfortClose	non
Hauteur utile	1845 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Positionnement de la poignée	centre
Poids	119 kg
Largeur en G	40
Profondeur	700 mm
Hauteur	2000 mm
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine
Type d'armoire	Armoire de base
Exécution	pour garnissage libre
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1600
Angle d'ouverture de porte	250 degré
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire grande capacité

Accessoires

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battanteslargeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	942573 75
Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
Tablette inclinée pour eForm pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	942550 40
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battanteslargeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	942573 200

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battanteslargeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	942573 300
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battanteslargeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	942573 150
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avecPortes battantes, largeur 40G pour hauteur d'armoire 2000 mm	940511 2000
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battanteslargeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	942573 100
Tablette avec supports100 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	942530 40
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battanteslargeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	942573 125
Kit d'éclairage Basic pour armoires GridLine avecPortes battantes pour hauteur d'armoire 2000 mm	940501 2000