

Garant GRIDLINE

**Armoire lourde / grande capacité avec Porte coulissante en tôle pleine,  
Hauteur: 1000mm****Données de commande**

N° commande	942765 1000
GTIN	4062406072728
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire non garnie en 80×28G. Tiroirs correspondants: 36×20G (à commander séparément). Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires lourdes et grande capacité GridLine, voir 942530 – 942610 et réf. 95.

**Utilisation comme armoire lourde uniquement possible avec les tablettes lourdes 942610.**

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Positionnement de la poignée	haut
Profondeur en G	28
Largeur en G	80
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Hauteur	1000 mm

Largeur	2000 mm
Façades des armoires	Porte coulissante en tôle pleine
Profondeur	700 mm
Hauteur utile	863 mm
Poids	138 kg
ComfortClose	non
Type d'armoire	Armoire de base
Exécution	pour garnissage libre
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1600
Réglage en hauteur au pas	25
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire grande capacité

## Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	942583 100
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	942583 75
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	942583 300
Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	942583 125
Tablette avec supports 100 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40	942530 40

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 200 mm

942583 200

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes coulissantes largeur 40G Hauteur frontale des tiroirs 150 mm

942583 150

Tablette inclinée pour Form pour largeur d'armoire / de compartiment en G 40

942550 40

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 80G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm

940515 1000/1250