

Garant GRIDLINE

Armoire de base avec portes coulissantes avec regard, Hauteur: 1250mm**Données de commande**

N° commande	940127 1250
GTIN	4062406069087
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 50×20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes coulissantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Verrouillage des portes coulissantes en fin de course (ouverture/fermeture).

Socle de nivellement sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Positionnement de la poignée	haut
Poids	102 kg
Façades des armoires	Porte coulissante avec regard
Nombre de tablettes	2
ComfortClose	non
Profondeur	500 mm
Largeur en G	50
Hauteur	1250 mm
Profondeur en G	20
Largeur	1250 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Hauteur utile	1095 mm
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
Plateau en bambou Dimensions en G 50X20	951980 50X20
	940513 1000/1250

Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avec Portes coulissantes, largeur 50G pour hauteur d'armoire 1000/1250 mm

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50

940590 50

Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50

940550 50

Plateau en bois stratifié Dimensions en G 50X20

951985 50X20

Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50

940552 50

Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine 20 pièces Type F

940559 F

Socle avec cache amovible, profondeur 20G, Hauteur 150 mm Largeur de bâti en G 50

958146 50

Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50

940560 50