

Garant GRIDLINE

**Armoire de base avec portes coulissantes avec regard, Hauteur: 750mm****Données de commande**

N° commande	940127 750
GTIN	4062406069049
Classe d'article	9GI

**Description****Exécution:**

Armoire garnie en 50x20G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes coulissantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Verrouillage des portes coulissantes en fin de course (ouverture/fermeture).

**Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.

**Livraison:**

Armoire avec tablettes.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

**Description technique**

Profondeur	500 mm
Façades des armoires	Porte coulissante avec regard
Poids	70 kg

ComfortClose	non
Hauteur	750 mm
Profondeur en G	20
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur en G	50
Largeur	1250 mm
Positionnement de la poignée	haut
Nombre de tablettes	1
Hauteur utile	595 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type d'armoire	Armoire de base
Type de produit	Armoire à tablettes

## Accessoires

Jeu de supports de tablettes pour armoires GridLine20 pièces Type F	940559 F
Cache-serrure pour GridLine Type GP21	914227 GP21
Plateau en bambou Dimensions en G 50X20	951980 50X20
Kit d'éclairage Extended pour armoires GridLine avecPortes coulissantes, largeur 50G pour hauteur d'armoire 750/800 mm	940513 750/800
Plateau en bois stratifié Dimensions en G 50X20	951985 50X20

Tablettes 200 kg pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940590 50
Tablette inclinée pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940560 50
Tablettes pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940550 50
Socle avec cache amovible, profondeur 20G, Hauteur 150 mm Largeur de bâti en G 50	958146 50
Tablette fendue pour largeur d'armoire / de compartiment en G 50	940552 50