

Garant GRIDLINE

**Armoire supérieure avec tiroir, Portes coulissantes avec regard, 26×14G,
Hauteur: 750mm****Données de commande**

N° commande	940197 750
GTIN	4062406069995
Classe d'article	9GI

Description**Exécution:**

Armoire garnie en 60×20G, avec tiroirs 26×14G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes coulissantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Verrouillage des portes coulissantes en fin de course (ouverture/fermeture). **Socle de nivellement** sur les armoires de base avec 8 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures. Hauteur frontale des tiroirs 125 mm.

Livraison:

Armoire avec tablettes et tiroirs.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, portes et façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501 – 940710 et groupe 95. Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Description technique

Largeur	1500 mm
Poids	90 kg

Profondeur utile des tiroirs	350 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Nombre de tiroirs	2
Positionnement de la poignée	bas
ComfortClose	non
Profondeur	500 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur utile des tiroirs en G	26
Largeur utile des tiroirs	650 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	14
Hauteur	750 mm
Nombre de tablettes	2
Hauteur utile	613 mm
Profondeur en G	20
Surface utile de tiroir en G	26×14
Largeur en G	60
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	26×14G
Type d'armoire	Armoire supérieure
Type de produit	Armoire à tablettes

Accessoires

Système de poussée/amortissement des tiroirs Comfort
Close Charge admissible du tiroir 75 kg

950180 75